

**Outil accessoires  
STRIPAX 16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



- Pour conducteurs souples et rigides avec isolant PVC
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Ouverture automatique des mâchoires après le dénudage
- Pas de dispersion des brins
- Réglable pour différentes duretés d'isolant
- Dénudage de câbles avec double isolant en deux fois sans réglage particulier
- Système de coupe sans jeu avec rattrapage automatique
- Durée de vie importante
- Conception optimisée et ergonomique

**Informations générales de commande**

Référence	<a href="#">9005610000</a>
Type	STRIPAX 16
Version	Outil accessoires, Outil à dénuder et à couper, Fils souples et rigides avec isolant PVC, 16 mm <sup>2</sup> , 25 mm
GTIN (EAN)	4008190183875
Cdt.	1 pièce(s)

## Fiche de données

### Outil accessoires STRIPAX 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Longueur	190 mm	Poids	175 g
Poids net	170,1 g		

### Capacité de coupe maximale

Section du conducteur (capacité de coupe)	6 mm <sup>2</sup>
---	-------------------

### Capacité de dénudage maximale

Type de câble	Fils souples et rigides avec isolant PVC	Section de raccordement du conducteur, min.	6 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement du conducteur, max.	16 mm <sup>2</sup>	Longueur de dénudage, max.	25 mm

### Classifications

ETIM 2.0	EC000163	ETIM 3.0	EC000163
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 4.1	21-04-03-01
eClass 5.1	21-04-03-01	eClass 6.0	21-04-38-90
eClass 7.0	21-04-37-06		

### Informations sur le produit

Description de l'article	Outil à dénuder jusqu'à 16 mm <sup>2</sup>
Description du produit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dénuder : conducteurs souples avec isolant PVC de 6...16 mm<sup>2</sup> (~AWG 10... 6)</li> <li>• Couper : conducteurs souples et rigides avec isolant PVC jusqu'à 6 mm<sup>2</sup> (AWG 10)</li> <li>• Sans détérioration du conducteur grâce à la conception particulière du couteau</li> </ul>

### Agréments

Agréments



**Fiche de données**

**Outil accessoires  
STRIPAX 16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**



**Outil accessoires  
STRIPAX 16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Accessoires****Outils à dénuder les conducteurs avec isolant PVC**

- Pour conducteurs souples et rigides avec isolant PVC
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Ouverture automatique des mâchoires après le dénudage
- Pas de dispersion des brins
- Réglable pour différentes duretés d'isolant
- Dénudage de câbles avec double isolant en deux fois sans réglage particulier
- Système de coupe sans jeu avec rattrapage automatique
- Durée de vie importante
- Conception optimisée et ergonomique

**Informations générales de commande**

Référence	Type	Version	GTIN (EAN)	Cdt.
<a href="#">1119040000</a>	ERME 16 <sup>2</sup> SPX 4	Outil accessoires, Support de couteaux	4032248948437	1 pièce(s)