

FLKM 50/4-FLK14/PA-S300

Référence: 2296281


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=2296281>

Adaptateur, connectable 4 x 8 voies, pour SIMATIC S7-300, 14 pôles

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 190309
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 208 (IF-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Généralités

Remarque	Cartes d'E/S analogiques Pour éviter tout court-circuit, tous les ponts à fil doivent être sectionnés ! Il ne doit y avoir aucune alimentation en tension au niveau de l'adaptateur frontal !
	Cartes d'E/S TORDu fait de la disponibilité en usine des ponts à fil, les octets de sortie ou d'entrée ne sont pas isolés galvaniquement.
Tension nominale U_N	< 50 V AC
	60 V DC
Canaux connectables	32
Mode de raccordement connecteur	IDC / FLK - connecteur mâle (2,54 mm)
Nombre de connecteurs	4
Nombre de pôles connecteur	14

Nombre de pôles	14
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Emplacement pour le montage	Indifférent
Courant max. admissible	1 A (par circuit)
	8 A (par raccordement, alimentation via tension d'alimentation séparée (2,8 x 0,8 mm))
Courant total max. admissible	2 A (par octet, pour l'alimentation via un connecteur mâle)
	8 A (pour l'alimentation via de la tension d'alimentation pontée séparée)
Normes/Prescriptions	CEI 60664
	DIN EN 50178
	CEI 62103
Degré de pollution	2
Catégorie de surtension	II

Approbations



Homologations

cULus Recognized, GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

Schémas

Schéma électrique




Schéma des connexions FLKM 50/4-FLK14/PA-S300

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques