


UMK- EC38/38-XOL

Référence: 2976284



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=2976284>

Module VARIOFACE pour connecteurs ELCO, se monte sur profilé NS 35/7.5 ou NS 32, avec connecteur mâle 8016 à gauche, 38 pôles



Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 089313
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 292 (IF-2009)

Données techniques

Autres caractéristiques

Tension nominale U_N	25 V AC 60 V DC
Intensité admissible max. par branche	2 A
Courant cumulé max. de toutes les branches	76 A
Nombre de pôles	38
Largeur	101,5 mm
Hauteur	77 mm
Profondeur	58,5 mm
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C

Emplacement pour le montage	Indifférent
Normes/Prescriptions	CEI 60664
	DIN EN 50178
	CEI 62103
Degré de pollution	2
Catégorie de surtension	II
Tension de choc assignée	0,8 kV
Tension d'isolement assignée	85 V

Caractéristiques de raccordement 1

Dénomination connexion	Connexion sur circuit imprimé
Connexion selon la norme	CEI / EN
Mode de raccordement	Raccordement vissé
Section de conducteur rigide min.	0,2 mm ²
Section de conducteur rigide max.	4 mm ²
Section de conducteur souple min.	0,2 mm ²
Section de conducteur souple max.	2,5 mm ²
Section du conducteur AWG/kcmil min.	24
Section du conducteur AWG/kcmil max.	12
Longueur à dénuder	8 mm
Filetage vis	M3

Caractéristiques de raccordement 2

Dénomination connexion	Raccordement ELCO
Nombre de connexions	1
Mode de raccordement	Connecteur ELCO
Nombre de pôles	38

Approbations



Homologations


GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

Schémas

Dessin coté



Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques