Données de base

VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 BK

Référence: 1658053



http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1658053

Cadre de montage RJ45, IP67, pour isolants femelles modulaires (Keystone), pour découpe de montage ronde, avec joint, avec filetage et écrou-chapeau, coloris : noir

Ethernet

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous http://www.download.phoenixcontact.fr Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Caractéristiques commerciales	
EAN	4 046356 144346
Unité d'emballage	5 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 196 (PC-2009)

Données techniques

Caractéristiques mécaniques

Nombre de prises	1
Cycles d'enfichage	≥ 1000
Coloris	noir
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C

Indications concernant les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	PA
Matériau	Kunststoff

Matériau du joint	NBR
	NBR
Indice de protection	IP67

Caractéristiques électriques

Degré de pollution	2

Approbations

Homologations

Homologations demandées :


Homologations EX :

Accessoires


Article	Désignation	Description
Couvercle de protection		
1658066	VS-08-SD-F-BK	Couvercle de protection, IP67, version plate, pour recouvrir l'isolant pour contact dans le cadre pour embase, coloris : noir
Isolant femelle		
1653155	VS-08-BU-RJ45-6-MOD/BU	Isolant femelle RJ45, modulaire (Keystone), CAT6 (lien test), 8 pôles, blindé, connecteur femelle sur connecteur femelle
1653168	VS-08-BU-RJ45-6/KA/LSA	Isolant femelle RJ45, modulaire (Keystone), CAT6, 8 pôles, blindé, avec raccordement de câble (LSA), pour cordons et fils rigides AWG 26 ... 22
1689064	VS-08-BU-RJ45/BU	Isolant femelle RJ45, modulaire (Keystone), CAT5e, 8 pôles, blindé, connecteur femelle sur connecteur femelle
1689459	VS-08-BU-RJ45/KA/LSA	Isolant femelle RJ45, modulaire (Keystone), CAT5e, 8 pôles, blindé, avec raccordement de câble (LSA), pour fils rigides AWG 26 ... 22
1656356	VS-RJ11-BU-MOD/BU	Isolant femelle RJ11, système modulaire (Keystone), 6 pôles, non blindé

Schémas


Dessin coté



Cadre RJ45, IP67



Découpe de montage



Ecrou-chapeau

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2,France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
http://www.phoenixcontact.fr



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques