Données de base

VS-PPC-F1-RJ45-POBK-1RF-BU/BU

Référence: 1404760



http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1404760

Cadre de montage RJ45, IP67, pour verrouillage Push-Pull, pour section de montage rectangulaire, avec joint, sans vis de fixation, plastique, avec isolant pour contact RJ45, 8 pôles, blindé, connecteur femelle sur connecteur femelle, CAT5e, système Freenet

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous http://www.download.phoenixcontact.fr Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Caractéristiques commerciales	
EAN	4 046356 320849
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg

Données techniques

Caractéristiques mécaniques

Nombre de pôles	8
blindé	oui
Cycles d'enfichage	≥ 500
Coloris	noir
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 70 °C
Température ambiante (montage)	-10 °C ... 60 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 70 °C

Indications concernant les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	PA-GF

Matériau de porte-contacts	thermoplastique
Matériau de contact	Alliage de cuivre
Matériau de surface du contact	Or sur nickel
Matériau du joint	NBR
	NBR
Indice de protection	IP67

Caractéristiques électriques

Nombre de pôles	8
Propriétés de transmission (catégorie)	CAT5 (CEI 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
Courant de référence	1 A
Catégorie de surtension	I
Degré de pollution	1

Caractéristiques électriques

Tension de référence (III/3)	50 V
Tension de choc assignée	≥ 1 kV
Courant de référence	1 A
Résistance d'isolement	≥ 500 MΩ
Propriétés de transmission (catégorie)	CAT5 (CEI 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)

Approbations


Homologations

Homologations demandées :


Homologations EX :

Schémas


Dessin coté



Cadre Push-Pull, système Freenet, IP67




Découpe de montage



Isolant femelle RJ45, système Freenet

Dessin schématique



Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2,France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
http://www.phoenixcontact.fr

© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques