


PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS

Référence: 2313070

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=2313070>

Jeu de connecteurs SCRJ pour fibres HCS, à confectionner, comprenant 2 connecteurs duplex à montage rapide à embout anti-écrasement

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 098847
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 522 (IF-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Autres caractéristiques

Type de connecteur	SCRJ / CEI 61754-24, EN 50377-6-1
Conducteurs à fibre optique	Fibre HCS
Atténuation	< 2 dB

Approbatons

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
Câble/conducteur		
1402191	FOC-HCS-RUGGED-1014/...	Câble d'installation HCS robuste à confectionner, pour l'intérieur, avec éléments antitraction en aramide particulièrement résistants. Eléments individuels en matériau FRNC ultrasouple. Le câble est exempt d'halogène, résistant à l'ozone et aux UV et possède une gaine extérieure robuste en polyuréthane (PUR).
2901555	FOC-HCS-RUGGED-1014/IP20/...	Câble d'installation HCS robuste à confectionner (uniquement têtes IP20), pour l'intérieur, avec éléments antitraction en aramide particulièrement résistants. Eléments individuels en matériau FRNC ultrasouple. Le câble est exempt d'halogène, résistant à l'ozone et aux UV et possède une gaine extérieure robuste en polyuréthane (PUR).
2901557	FOC-HCSO-1015/IP20/...	Câble rond HCS ultra-robuste à confectionner (uniquement têtes IP20), pour pose extérieure, avec une protection intégrée contre la vapeur, ainsi qu'une couche en tissu de verre résistante aux rongeurs. Eléments individuels en matériau FRNC ultrasouple. Le câble est résistant à l'ozone et aux UV et possède une gaine extérieure très robuste en polyéthylène.
2799885	PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230	Câble à fibre HCS, 200/230 µm duplex, vendu au mètre, sans connecteur, pour pose intérieure
2799445	PSM-LWL-HCSO-200/230	Câble en fibre HCS, duplex 200/230 µm, vendu au mètre, sans connecteurs, pour pose extérieure
Outil		
2708876	PSM-HCS-KONFTOOL/SC-RJ	Kit de confection de câbles HCS pour connecteur SCR-J à montage rapide comprenant un couteau et une pince à dénuder, des ciseaux pour fil aramide, une pince à fibre, un microscope, un outil à entailler les fibres HCS standard et les fibres HCS-GI, ainsi que la documentation

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques