


FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK

Référence: 2289081

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=2289081>

Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 50 pôles (liaison 1:1), p. ex. pour transmettre 32 voies, longueur : 1,5 m

Caractéristiques commerciales

| | |
|-----------------------------|---|
| EAN |  4 017918 057473 |
| Unité d'emballage | 1 pcs. |
| Tarif douanier | 85444290 |
| Poids brut par pièce | kg |
| Donnée de page de catalogue | Page 262 (IF-2009) |

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Généralités

| | |
|---|----------------------|
| Tension nominale U_N | < 50 V AC 60 V DC |
| Intensité max. admissible par circuit | 1 A |
| Résistance max. du conducteur | 0,16 Ω /m |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Longueur du câble | 1,5 m |
| Fil, section | 0,14 mm ² |
| AWG | 26 |
| Structure du conducteur : Nombre de brins : | 7 |

| | |
|--------------------|--|
| Fil, matériau | Cu étamé |
| Diamètre extérieur | 10,3 mm |
| Câble, confection | Technique du BJ autodénudant, CEI 60352-4/DIN EN 60352-4 |
| Blindage | non |

Connecteur côté module

| | |
|-----------------------------|--|
| Nombre de pôles | 50 |
| Connecteur | IDC / FLK - connecteur femelle (2,54 mm) |
| Nombre de connecteurs mâles | 1 |

Connecteur côté commande

| | |
|-----------------------------|--|
| Nombre de pôles | 50 |
| Connecteur | IDC / FLK - connecteur femelle (2,54 mm) |
| Nombre de connecteurs mâles | 1 |

Approbatons



Homologations

cULus Recognized, GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques