

Le multimédia sans frontières : Répartiteurs a/v Cat 5e extensible

VanCryst™
Professional A/V Solutions by ATEN

Solutions de distribution multimédia

ATEN®
Simply Better Connections™

Longue distance | Vidéo haute qualité

Les solutions de distribution multimédia d'ATEN sont disponibles en trois ensembles, dont les caractéristiques et les avantages varient en fonction du type d'installation demandée.

VS1504 – VS1508



VB552



VS1504 – VS1508

+ VB552

- 1 entrée VGA + audio vers 4/8 sorties (cascadable)
- Distance de transmission jusqu'à 450 m (bidirectionnelle)
- Double sortie A/V
- RS-232 pris en charge

VS1204 – VS1208

+ VE170R(Q)

- 1 entrée VGA vers 4/8 sorties
- Distance de transmission jusqu'à 300 m
- Technologie Deskew

VS1804 – VS1808

+ VE800R

- 1 entrée HDMI vers 4/8 sorties (cascadable)
- Distance de transmission jusqu'à 60 m
- Prise en charge de la 3D



» CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VS1204 – VS1208 + VE170R(Q)

- Une entrée audio/vidéo vers 4/8 sorties audio/vidéo à l'aide d'un câble Cat 5e
- Sortie VGA locale
- Prend en charge une bande passante de 225 MHz
- Utilise un câble Cat 5e afin d'étendre les signaux jusqu'à 300 m
- Une qualité vidéo supérieure – jusqu'à 1920 x 1200 à 60 Hz
- Technologie Deskew pour la synchronisation des signaux RGB
- Activation du son
- Protection intégrée contre les DES 8 KV/15 KV

VS1504 – VS1508 + VB552

- Une entrée vidéo vers des milliers de sorties vidéo à l'aide d'un câble Cat 5e
- Sortie VGA locale
- Mise en cascade sur trois niveaux
- Connexion série et audio (RS-232)
- Utilise un câble Cat 5e afin d'étendre les signaux jusqu'à 450 m
- Une qualité vidéo supérieure jusqu'à 1920 x 1200 à 60 Hz
- Fonction marche/arrêt des écrans du groupe
- Télécommande IR pour éteindre/allumer l'écran et le réglage de la vidéo

VS1804 – VS1808 + VE800R

- Une entrée HDMI vers 4/8 sorties HDMI à l'aide d'un câble Cat 5e
- Extension des écrans jusqu'à 60 m
- Sortie HDMI locale fournie
- Compatible HDCP 1.2
- Consumer Electronics Control (CEC) permet aux dispositifs HDMI interconnectés de communiquer et de répondre à une télécommande
- Mise en cascade sur trois niveaux
- Qualité vidéo supérieure – résolutions TV HD de 480p, 720p, 1080i et 1080p (1920 x 1080)
- Prise en charge de la 3D
- Sélection du mode EDID



Les solutions de distribution multimédia ATEN sont idéales pour toute installation nécessitant la transmission d'un contenu multimédia vers plusieurs destinations telles que :

- L'affichage dynamique pour les salons, les points de vente et en magasins
- La diffusion d'informations dans les lieux publics
- hall d'attente théâtre et de cinéma, centres de service client
- Centres de contrôle d'informations
- Événements sportifs, salles de remise en forme, bowlings
- Salles de marchés, banques
- Salles de classe, salles de réunion