

Support pour écran 38 – 68,6 cm

Code : 000994527

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !

Note de l'éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, 59800 Lille/France. Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Reproduction, même partielle, interdite.



Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.

Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.


© Copyright 2001 par Conrad. Imprimé en CEE. XXX/05-14/JV

The logo for Conrad, featuring the word "CONRAD" in a bold, italicized, sans-serif font. The letter "C" is stylized with a thick, curved underline that loops back under the "O".


Liste des pièces

Pièce	Désignation	Quantité
A 	Coque de montage	1
B 	Semelle en caoutchouc pour la coque de montage	1
C 	Système de gestion de câbles	1
D 	Grande équerre	1
E 	Petite équerre	1
F 	Entretoise rectangulaire	1
G <td>Vis plate à tête cylindrique 3/8-16 x 1"</td> <td>1</td>	Vis plate à tête cylindrique 3/8-16 x 1"	1
H <td>Vis plate à tête cylindrique 3/8-16 x 7/8"</td> <td>1</td>	Vis plate à tête cylindrique 3/8-16 x 7/8"	1
I 	Ecrou de butée en nylon 3/8-16	1
J <td>Vis bouton à tête cylindrique 3/8-16 x 7/8"</td> <td>1</td>	Vis bouton à tête cylindrique 3/8-16 x 7/8"	1
K <td>Boulon à tête hexagonale 3/8-16 x 2-1/2"</td> <td>1</td>	Boulon à tête hexagonale 3/8-16 x 2-1/2"	1
L <td>Goujon fileté 1/2-13 x 3"</td> <td>1</td>	Goujon fileté 1/2-13 x 3"	1

Instructions d'installation du bras




Liste des pièces


Pièce	Désignation	Quantité
A	 Clé Allen 3/32"	1
B	 Bascule moniteur	1
C	 Plaque adaptateur VESA 75/100 mm	1
D	 Vis Phillips à tête plate 10-32 x 3/8"	1 sachet de 4
E	 Vis Phillips à tête cylindrique M4 x 12 mm	1 sachet de 4
F	 Joint	1
G	 Vis 10-32 x 3/8"	1
H	 Clé Allen 7/32"	1
I	 Clip pour câblage	1

Instructions d'installation du support de montage


Attache de bureau




Montage sur le bureau




Montage mural



Montage mural inversé



Orifice pour œillet



Boulon latéral

