


# UMK-RJ45/S/8PTDA

Référence: 2900682

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=2900682>

Module VARIOFACE pour le raccordement d'un connecteur femelle RJ45 avec blocs de jonction double à ressort en connectique à insertion directe.



Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

## Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 524353
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg

## Données techniques

### Autres caractéristiques

Tension nominale $U_N$	48 V AC/DC
Intensité admissible max. par branche	1 A
Courant cumulé alimentation maximale en tension	4 A
Nombre de pôles	8
Largeur	25 mm
Hauteur	91 mm
Profondeur	51 mm
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Emplacement pour le montage	Indifférent
Normes/Prescriptions	DIN EN 50178

Normes/prescriptions	DIN EN 50178
Degré de pollution	2
Catégorie de surtension	II
Tension de choc assignée	0,5 kV

#### Caractéristiques de raccordement 1

Dénomination connexion	Niveau terrain
Mode de raccordement	Raccordement à ressort
Nombre de pôles	10
Section de conducteur rigide min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur rigide max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur souple min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur souple max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Section du conducteur AWG/kcmil min.	24
Section du conducteur AWG/kcmil max.	16
Longueur à dénuder	8 mm

#### Caractéristiques de raccordement 2

Dénomination connexion	Niveau des automates
Nombre de connexions	1
Mode de raccordement	Connecteur femelle RJ45
Nombre de pôles	8

#### Approbations

Homologations

Homologations demandées :


Homologations EX :

---

## Schémas

### Schéma électrique

---



**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques