

VS-PN-RJ45-5-Q/IP20

Référence: 1658435



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1658435>

Connecteur mâle RJ45, IP20, CAT5e, 4 pôles, PROFINET à raccordement autodénudant QUICKON, pour conducteurs de 1 à 7 fils AWG 22, pour diamètre de câble 4,5 mm ... 8,0 mm, coloris : gris



Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 163118
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 226 (PC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Caractéristiques mécaniques

Nombre de pôles	4
Enfichable	RJ45 8(4)
blindé	oui
Cycles d'enfichage	≥ 1000
Mode de raccordement	Raccordement autodénudant IDC
Section raccordable	0,32 mm² ... 0,32 mm² (rigide) 0,36 mm² ... 0,36 mm² (souple)
Section raccordable AWG	22 ... 22 (rigide) 22 ... 22 (souple)

Diamètre extérieur du câble	4,5 mm ... 8 mm
Sortie du câble	droite
Coloris	gris
Température ambiante (fonctionnement)	-10 °C ... 60 °C

Indications concernant les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	PA
Matériau de porte-contacts	PC
Matériau de contact	Alliage de cuivre
Matériau de surface du contact	Or sur nickel
Matériau	Kunststoff
Indice de protection	IP20

Caractéristiques électriques

Nombre de pôles	4
Propriétés de transmission (catégorie)	CAT5 (CEI 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
Courant de référence	1,75 A
Catégorie de surtension	I
Degré de pollution	1

Approbations



Homologations

cULus Recognized

Homologations demandées :


Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
Repérage		
1658202	VS-08-RJ45-Q-COD-BK	Anneaux de détrompage, pour le repérage par plusieurs couleurs du connecteur RJ45 QUICKON, comprenant 10 anneaux de couleur, coloris : noir
1658147	VS-08-RJ45-Q-COD-BN	Anneaux de détrompage, pour le repérage par plusieurs couleurs du connecteur RJ45 QUICKON, comprenant 10 anneaux de couleur, coloris : marron
1658134	VS-08-RJ45-Q-COD-BU	Anneaux de détrompage, pour le repérage par plusieurs couleurs du connecteur RJ45 QUICKON, comprenant 10 anneaux de couleur, coloris : bleu
1658176	VS-08-RJ45-Q-COD-GN	Anneaux de détrompage, pour le repérage par plusieurs couleurs du connecteur RJ45 QUICKON, comprenant 10 anneaux de couleur, coloris : vert
1658163	VS-08-RJ45-Q-COD-GY	Anneaux de détrompage, pour le repérage par plusieurs couleurs du connecteur RJ45 QUICKON, comprenant 10 anneaux de couleur, coloris : gris
1658189	VS-08-RJ45-Q-COD-RD	Anneaux de détrompage, pour le repérage par plusieurs couleurs du connecteur RJ45 QUICKON, comprenant 10 anneaux de couleur, coloris : rouge
1656893	VS-08-RJ45-Q-COD-SET	Jeu de détrompage, pour le repérage par plusieurs couleurs du connecteur RJ45 QUICKON, comprenant 80 anneaux de couleur, 10 anneaux par coloris : blanc, bleu, rouge, vert, jaune, violet, marron, gris
1658192	VS-08-RJ45-Q-COD-VT	Anneaux de détrompage, pour le repérage par plusieurs couleurs du connecteur RJ45 QUICKON, comprenant 10 anneaux de couleur, coloris : violet
1658150	VS-08-RJ45-Q-COD-YE	Anneaux de détrompage, pour le repérage par plusieurs couleurs du connecteur RJ45 QUICKON, comprenant 10 anneaux de couleur, coloris : jaune

Schémas

Dessin coté



Connecteur RJ45 IP 20

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques