



Adaptateur son 3D USB haut débit

Améliore l'accès et les performances audio

Part No.: **150859**

Branchez l'adaptateur, écoutez et profitez de performances audio améliorées et de la commodité du port USB.

Idéal pour les mini-portables, les ordinateurs portables et de bureau, l'adaptateur son 3D USB haut débit MANHATTAN crée instantanément des ports d'entrée microphone et de sortie audio via n'importe quel port USB. Branchez facilement des casques, des microphones et des haut-parleurs avec des câbles de 3,5 mm, trop courts pour atteindre aisément les ports dans des emplacements peu accessibles ou inadaptés. Grâce à l'installation Plug-and-Play et à la fonctionnalité de remplacement à chaud, les cartes son défectueuses sont facilement remplacées, les ports audio endommagés contournés et l'accès amélioré sans pilote ni logiciel. Un amplificateur de puissance de classe B intégré utilise l'alimentation du bus USB, vous n'avez donc besoin ni d'énergie externe ni de câbles supplémentaires. La prise en charge du son 3D et Virtual Surround 5.1, ainsi que des effets sonores intégrés avec un égaliseur 10 bandes, offre une expérience de haute qualité inégalée associée à la commodité de la fonction USB.

Caractéristiques:

- Crée instantanément une connectivité entrée microphone/sortie audio via n'importe quel port USB, idéale pour les mini-portables, les ordinateurs portables et de bureau.
- Améliore l'accès, contourne la carte son ou les ports audio défectueux et met à niveau les performances audio.
- Prend en charge le son 3D et Virtual Surround 5.1, et inclut des effets sonores prédéfinis avec égaliseur 10 bandes.
- Installation USB facile sans aucune alimentation externe ni logiciel.
- Installation Plug-and-Play, démontable à chaud, compatible Windows7/8 et Mac.
- Garantie à vie.

Spécifications:

Normes et certifications

- USB 2.0
- CE
- FCC
- RoHS
- WEEE

Connexions

- 1 port d'entrée microphone
- 1 port de sortie audio
- 1 port USB 2.0 Type A standard mâle

Général

- Son Virtual Surround 5.1
- Prise en charge du son 3D (AC-3)
- Amplificateur de puissance numérique de classe B
- Alimenté par USB

Caractéristiques physiques

- Dimensions : 1,4 x 2,3 x 5,3 cm (0,5 x 0,9 x 2 in)
- Poids : 8,5 g (0,3 g)
- Boîtier : plastique

Configuration requise

- Compatible avec Windows7/8 et Mac

Contenu du pack

- Adaptateur son 3D USB haut débit
- Manuel utilisateur



