

PC 8 USB

Micro-casque VoIP

Garantie
2
ans

Téléphoner, discuter, jouer, écouter de la musique et encore plus sur Internet, tout cela est possible à un prix budget avec en prime la légendaire qualité sonore Sennheiser du micro-casque stéréo PC 8 USB. Véritablement Plug and Play, il vous suffit de le raccorder à un port USB de votre ordinateur pour profiter de tous ses avantages. Ultraléger et confortable, vous pourrez le porter pendant des heures sans fatigue. Conçu et fabriqué dans de robustes matériaux, il est presque incassable. Son microphone à suppression de bruit de haute qualité vous garantit des conversations claires et intelligibles. Autre point fort du PC 8 USB : son réglage de volume/mute intégré au câble d'utilisation simple et intuitive... vous n'aurez plus à batailler avec les réglages de votre ordinateur !

USB Plug and Play

Il vous suffit de raccorder votre casque au port USB de votre PC (ou Mac) et vous pouvez commencer à téléphoner via le net.

Son Hi-Fi stéréo

La conception double oreillette et la qualité sonore du PC 8 USB lui ouvrent un large éventail d'applications comme l'écoute musicale ou les jeux vidéo.

Réglez le volume du bout du doigt

La commande de volume/mute intégrée au câble permet un ajustement rapide et intuitif sans avoir besoin d'intervenir sur les réglages de l'ordinateur.

La haute qualité à prix serré

Le son Sennheiser, clair, riche et naturel. La fiabilité et la durabilité d'un produit robuste et bien conçu pour un prix abordable.

La parole sans le bruit

Grâce au microphone à suppression de bruit, votre voix est parfaitement intelligible sans que vous ayez besoin de hausser le ton.

Léger et confortable

Avec son arceau ultraléger, il se fait oublier, même utilisé des heures durant.

Tranquillité d'esprit

Grâce à la garantie internationale de deux ans.



PC 8 USB

Micro-casque VoIP

Garantie
2
ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de casque :	Fermé
Type de transducteur :	Dynamique
Couplage auriculaire :	Supra-aural
Réponse en fréquence :	42 - 17 000 Hz
Niveau de pression acoustique Max :	95 dB (SPL)
Impédance nominale :	32 Ohms
Connecteurs :	USB
Longueur de câble :	2 m
Poids sans câble :	84 g

MICROPHONE

Type de micro :	Anti-bruit
Réponse en fréquence :	90 - 15 000 Hz
Impédance :	2 k Ω
Directivité :	Unidirectionnel

CONTENU

1 micro-casque PC 8 USB

CONDITIONNEMENT

Code article :	504197
Code EAN :	4044155076103
Dimensions du packaging	
(L x H x P) :	212 x 244 x 64,5 mm
Poids du produit avec packaging :	275 g
Colisage	
Nb. de produits par master carton :	10
Dimensions du master carton	
(L x H x P) :	480 x 382 x 520 mm
Poids du master carton :	5,6 kg



128 bis, avenue Jean Jaurès - 94 851 Ivry-sur-Seine Cedex
Tél. : 01 49 87 03 00 - Fax : 01 49 87 03 24 - www.sennheiser.fr

 **SENNHEISER**
COMMUNICATIONS