

Antennes intérieures Mimo LTE Wittenberg

Code : 001276409



Les appareils électriques et électroniques usagés (DEEE) doivent être traités individuellement et conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération et de recyclage des appareils.

Suite à l'application de cette réglementation dans les Etats membres, les utilisateurs résidant au sein de l'Union européenne peuvent désormais ramener gratuitement leurs appareils électriques et électroniques usagés dans les centres de collecte prévus à cet effet.

En France, votre détaillant reprendra également gratuitement votre ancien produit si vous envisagez d'acheter un produit neuf similaire.

Si votre appareil électrique ou électronique usagé comporte des piles ou des accumulateurs, veuillez les retirer de l'appareil et les déposer dans un centre de collecte.

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !

Note de l'éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, ZAC Englos les Géants Lieu-dit Rue du Hem, TSA 72001 SEQUEDIN, 59458 Lomme CEDEX/France.

Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, micro-films ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement aux intitulés exacts mentionnés dans les différents menus et paramètres de l'appareil.

Reproduction, même partielle, interdite.

Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.


Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.

Pour tout renseignement, contactez notre service technique au 0892 897 777

© Copyright 2014 par Conrad. Imprimé en CEE.

XXX/04-15/EG

Duo d'antennes mobile MIMO pour une réception LTE optimale.



Attention

Désactivez les routeurs ou modems lorsque vous travaillez avec les ports d'antennes !
Risque de destruction de votre appareil en cas de non-respect des consignes !

Étant donné que le LTE fonctionne avec la technologie MIMO (2xRx = 2 récepteurs, Tx = émetteur), la plupart des routeurs LTE connus et disponibles sur le marché (p.ex. Huawei, Speedport, FritzBox) sont dotés de 2 ports d'antennes externes. Afin d'utiliser de manière optimale le taux de transfert de données du réseau LTE, il convient de monter le duo d'antennes mobiles sur une fenêtre en utilisant la ventouse fournie, ou bien sur une surface lisse et non métallique, aussi bien en intérieur qu'en extérieur, conformément à la photo. Cette antenne résiste aux rayons ultraviolets. Elle peut également être utilisée en intérieur à l'aide du pied support fourni, au niveau du rebord de fenêtre, par exemple. Veuillez noter que la plupart des routeurs disposant d'une antenne interne ne détectent en règle générale les antennes externes que lorsque les deux ports externes sont câblés.

Caractéristiques techniques

Adapté pour tous les réseaux de 790 – 2600 MHz, conçu pour Vodafone et Telekom.
Bonnes propriétés de réception également avec UMTS et EDGE.
Gain d'antenne : 3 dB(i)
Câble : RG174 Dual, 1,5 m avec 2 connecteurs SMA