

IRIScan Express 4

L'organisation simplifie la vie !

L'IRIScan™ Express 4 allie un scanner couleur ultraportable à un logiciel d'OCR révolutionnaire et convivial. L'encodage de documents devient un jeu d'enfant, que vous soyez à la maison, sur la route ou au bureau. Compact, léger et alimenté par USB, l'IRIScan™ Express 4 est le scanner feuille à feuille portable le plus rapide du marché.

IRIScan Express 4 permet aux utilisateurs de définir un processus de traitement des documents simple grâce à Button Manager, un gestionnaire de boutons intuitif unique. Grâce à lui, votre scanner mobile feuille à feuille se transforme instantanément en scanner mobile à défilement !

Mais ce n'est pas tout. La suite logicielle d'OCR mondialement connue d'I.R.I.S. extrait toutes les informations clés de vos numérisations. Vos documents sont convertis en fichiers complètement modifiables que vous pouvez partager dans le Cloud et vos cartes de visite sont enregistrées en tant que contacts numériques dans votre application de gestion des contacts préférée.

Principaux atouts

Scanner portable

- Compact et léger (moins de 400 g)
- Alimenté via le câble USB fourni : aucune prise murale n'est nécessaire
- Scanner feuille à feuille le plus rapide du marché : jusqu'à 8 pages à la minute
- Résolutions de numérisation haute précision (300/600/1200 ppp)
- Numérisation en mode recto en couleur ou en noir et blanc
- Numérisation de reçus, de cartes de visite, de photos, de documents au format A4/lettre, etc.
- Détection de la taille et détournage automatiques des documents
- Compatible avec Windows et Mac
- Envoi automatisé vers votre application de messagerie, des dossiers d'archive, SharePoint, One Drive, Evernote, Dropbox, FTP
- Jusqu'à 9 fonctions configurables pour simplifier la tâche de traitement des documents
- Modification du nom de la fonction du bouton selon vos préférences

Suite puissante de logiciels

- Readiris™ : Logiciel d'OCR – Convertissez n'importe quel document papier, PDF ou fichier image en documents Office modifiables et téléchargez-les dans le Cloud en un seul clic.
- Cardiris™ : Logiciel de reconnaissance de cartes de visite – Les cartes de visite numérisées sont automatiquement retapées et exportées dans votre gestionnaire de contacts favori (Outlook, ACT!, Salesforce, etc.).
- Compatible avec Windows et Mac

Guide de référence rapide

Nom du produit	IRIScan™ Express 4
Référence SKU	458510
Code EAN	5420079900028
Code douanier	847190
Dimensions du coffret (H x L x P)	13,8 x 30,8 x 5,8 cm
Poids du coffret	500 g.
Dimensions du scanner (H x L x P)	3,4 x 29 x 5,1 cm
Poids du scanner	383 g.
Langues du coffret	Allemand, anglais, arabe, espagnol, français, italien, néerlandais, portugais et chinois simplifié



Document to Knowledge™

A CANON COMPANY

Contenu du coffret

- Scanner portable IRIScan™ Express 4
- Câble USB
- Feuille de calibrage
- Logiciel d'OCR pour PC et Mac® en ligne

Spécifications du scanner

- **Capteur d'images** : capteur d'images par contact en couleur A4/lettre
- **Résolution** : 300, 600 ou 1200 ppp
- **Vitesse de numérisation maximale** : 300 ppp en couleur ou en noir et blanc - 8 pages/minute
- **Formats de fichier** : JPEG et PDF

Configuration minimale requise

Suite logicielle pour Windows

- Microsoft® Windows® 10, 8, 7
- 512 Mo de mémoire RAM (1 Go recommandé).
- 500 Mo d'espace disponible sur le disque dur (1 Go recommandé).
- Au moins un port USB disponible

Suite logicielle pour Mac OS

- Ordinateur Mac® équipé d'un processeur Intel®
- Mac® Os 10.11, 10.10, 10.9, 10.8.5
- 500 Mo d'espace disponible sur le disque dur (1 Go recommandé)
- 512 Mo de mémoire RAM (1 Go recommandé)



© Copyright 2015 IRIS s.a.
Tous droits réservés pour tous les pays. IRIS, les noms de produits IRIS, les logos IRIS et les logos des produits IRIS sont des marques commerciales d'IRIS. Tous les autres produits et noms mentionnés dans le présent document sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

