



Description générale

Nettoyant puissant à base de terpènes d'orange destiné au nettoyage en toute sécurité de machines et d'équipements lors de leur entretien.

Caractéristiques

- Alternative idéale aux solvants traditionnels et agents de nettoyage fortement alcalins.
- Sans danger pour toutes les surfaces métalliques, sans coloration.
- Sans danger pour la plupart des caoutchoucs, matières plastiques et revêtements. Faire un test au préalable sur des matériaux sensibles ou sous contraintes.
- Elimine rapidement de nombreux et différents types de salissures et de contamination.
- Convient pour une utilisation sur une grande variété de surfaces rigides dans toutes types d'industries.
- Pleasant citrus smell.

Applications

- Approprié pour un usage industriel.
- Nettoyant pour résidus d'huiles et de graisses.
- Elimine le goudron et le bitume.
- Removes adhesives, gum, resins, non cured PU-foam and sealants.
- Conçu pour une utilisation sur des surfaces rigides et des tissus. Faire un essai préalable de la résistance des couleurs sur une petite surface non visible avant un usage général.
- Enlève efficacement une large variété de contaminants de pratiquement tout type de surface rigide.

Mode d'emploi

- Extrêmement polyvalent, le produit peut être appliquée manuellement à l'aide d'un pinceau, par lavage, par agitation, par trempage et immersion.
- A utiliser uniquement avec une ventilation adéquate.
- Faire un test au préalable sur les matériaux fragiles.
- Ne pas utiliser sur un équipement sous tension.
- Ne pas utiliser sur un équipement électronique sensible.
- Appliquer directement sous forme concentrée.
- Laisser pénétrer pendant quelques minutes.
- Nettoyer avec un chiffon propre.





- Laisser sécher complètement avant de remettre en route.
- Protéger et lubrifier à nouveau si nécessaire
- **Une fiche de sécurité (MSDS) selon Directive CE 1907/2006 Art. 31 et amendements est disponible pour tous les produits CRC.**

Propriétés physiques typiques (sans gaz propulseur)

Aspect	Liquide.
Couleur	Incolore à jaune.
Odeur	Agrume.
Densité	0.822 g/cm ³ (à 20°C).

Conditionnement

Aérosol	12x500 ML	Ref. : 32436
Vrac	2x5 L	Ref. : 32437

Toutes les données de cette publication sont basées sur l'expérience et/ou les tests de laboratoire. Vu l'importante variété des conditions et des appareillages employés, ainsi que les facteurs humains imprévisibles, nous vous conseillons de vérifier la co

Version CRC_GREEN-CITRO_CLEANER-20140603

Date



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

