

F Instructions d'installation et de service

Connecteur de câbles

Réf. art. 45608

Le présent mode d'emploi fait exclusivement partie de ces produits. Il contient d'importantes consignes pour la mise en service et la manipulation du produit.

Il convient donc de respecter le présent mode d'emploi, même si vous transmettez ce produit à des tiers.

Par conséquent, il est important de bien conserver les présentes instructions afin de pouvoir les relire ultérieurement.

1. Introduction

Cher client, nous vous remercions beaucoup d'avoir opté pour notre produit.

Vous avez acquis un produit fabriqué par la société Vollmer conformément aux connaissances techniques actuelles.

L'article respecte les exigences des directives européennes et nationales en vigueur.

Afin de conserver l'état du produit et de garantir un fonctionnement exempt de risques, vous devez vous conformer, en tant qu'utilisateur, au présent mode d'emploi !

2. Consignes de sécurité/ avertissements

- En cas de dommages découlant du non-respect du présent mode d'emploi, le recours en garantie perd sa validité !
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages consécutifs !
- Avant de mettre en service le produit, assurez-vous que celui-ci n'a pas été endommagé pendant le transport. En cas d'endommagements, la mise en service est interdite.
- Tenir le matériel d'emballage hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Risque d'étouffement !
- Ne pas laisser jouer les enfants sans surveillance dans la zone des appareils électriques.
- Le produit intégral ne doit pas être modifié, ni transformé.
- La plaque signalétique ne doit pas être retirée.

3. Utilisation conforme


Le connecteur est destiné à l'acheminement des lignes électriques.

4. Installation/mise en service

- Ce produit doit exclusivement être installé par un électricien qualifié.
- Avant l'installation, les conduites de raccordement côté bâtiment doivent être mises hors tension et protégées contre toute remise en marche. À cet effet, déclenchez le disjoncteur automatique correspondant de l'installation domestique.



- Acheminez les lignes électriques correspondantes avec le connecteur de câbles. Raccordez d'abord le conducteur de protection vert-jaune, puis les autres câbles. Le câble marron (ou noir) est généralement le conducteur de phase, raccordez-le à la borne marquée par « L ». Le conducteur bleu doit être raccordé à la borne marquée par « N ».



- Ne pas tordre les câbles, veillez à ce que les câbles et les connecteurs soient exempts de forces de traction et de torsion. Protégez tous les câbles et toutes les isolations d'éventuels endommagements.
- Vérifiez de nouveau le bon raccordement.
- Allumez de nouveau le disjoncteur automatique de l'installation domestique.

5. Dysfonctionnements

- Les lignes électriques sont-elles correctement reliées ?
- Le coupe-circuit automatique est-il de nouveau activé ?

6. Données techniques

Article	Raccordement	Indice de protection
45608	Max. 450 V, 24 A; 3 pôles 1,0 - 2,5 mm ²	IP 68

7. Entretien

- Mettez d'abord le produit intégral hors tension et laissez-le refroidir avant d'entreprendre des tâches de nettoyage et d'entretien sur celui-ci.

8. Élimination

- L'article peut être éliminé avec les déchets ménagers.