


Laserliner®

DigiLevel Pro 60 cm



Niveau à bulle électronique numérique: profiter maintenant de la précision du laser - un instrument précis et convivial

Rev. 0214



1. Au laser à points :

Allongement optique du niveau à bulle. Le laser à points décalé de 3 cm par rapport au bord inférieur permet de reporter de manière précise les hauteurs et les angles.

2. Le niveau à bulle intelligent qui s'adapte à tous les cas :

Le niveau à bulle électronique numérique intelligent avec affichages vertical et horizontal de l'angle. La mémoire d'inclinaison permet de reporter les angles. La mémoire séparée des valeurs de mesure permet de consulter jusqu'à 9 valeurs et de commuter en degrés, pouces/pieds ou en pourcentage sur l'affichage à chiffres.

3. Utilisation optimale grâce à AutoSound :

Un signal sonore indique également l'horizontale, la verticale et 45°. Cela est idéal pour aligner les objets.

Écran d'affichage pivotant :

L'écran d'affichage tourne automatiquement lorsque les mesures sont réalisées au-dessus de la tête. L'écran d'affichage éclairé est ainsi bien lisible quelles que soient les conditions de travail.

Fonction de calibrage :

Fonction de calibrage permettant d'augmenter la précision et une parfaite adaptation à la surface de mesure.

Équipement supplémentaire :

- Nivelles verticale et horizontale.
- Surfaces de mesure fraisées.
- Aimants de maintien puissants.
- Raccordement à un trépied de 1/4"po

DONNÉES TECHNIQUES

PRÉCISION de la mesure électronique
 $\pm 0,05^\circ$ de 0° à 1° , $\pm 0,1^\circ$ à 90° ,
 $\pm 0,2^\circ$ de 1° à 89°

PRÉCISION de l'affichage comprise entre
 $0^\circ - 1^\circ$ 2 décimales
 $1^\circ - 90^\circ$ 1 décimale

PRÉCISION DES NIVELLES $\pm 0,5$ mm/m

LASER de la classe 2


LONGUEUR D'ONDE DU LASER 650 nm

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
2 piles du type AAA

DIMENSIONS (L x H x P)
610 x 60 x 30 mm

ÉCHELLE DE MESURE
15 ... 590 mm

POIDS avec les piles : 0,8 kg



Laser à points intégré

Écran d'affichage éclairé

magnétique

AutoSound à
 $0^\circ/45^\circ/90^\circ/135^\circ/180^\circ$



DigiLevel Pro 60 cm
inclus sacoché
+ piles (2 x 1,5 V du type AAA)
Dimensions de l'emballage
(L x H x P)
90 x 820 x 55 mm

ARTICLE	RÉF	CODE EAN	QTE
DigiLevel Pro 60 cm	081.210A	4 021563 664825	5

