




Quadrum DigiPlus 410 S



Laser double pente


Rev.0214



- **Réglage numérique de la pente** : il est possible d'incliner le plan horizontal de manière numérique sur l'axe X et Y.
- Boîtier **étanche** solide.
- **Sensor-Automatic** : alignement entièrement automatique grâce aux servomoteurs électroniques avec des capteurs à stabilité thermique.
- **Tilt ADS** : arrêt automatique par le système anti-dérive (**Anti-Drift-System**) si l'appareil est déplacé.
- Le **faisceau de référence** supplémentaire facilite la mise à l'aplomb et l'alignement de cloisons.
- Le **grand écran LCD éclairé** indique tous les réglages.
- Le **Sensolite 410** peut saisir rapidement le rayon laser à grande distance grâce à l'unité réceptrice ultralongue. Les écrans d'affichage à cristaux liquides sur les faces avant et arrière, les DEL de signalisation de trois couleurs ultraclasses ainsi que les signaux sonores indiquent la hauteur du rayon laser. Boîtier solide et étanche à aimants de tête et latéraux puissants.
- Le **mode d'inclinaison manuel** permet d'appuyer l'instrument sur une pente de 6° maximum.
- La **télécommande** permet de commander toutes les fonctions du laser rotatif jusqu'à 40 m.
- Les **quatre diodes de réception en infrarouge** permettent de commander l'appareil à distance de tous les côtés.
- **Transport Lock** : Un frein-moteur protège l'appareil durant le transport.

DONNÉES TECHNIQUES


PRÉCISION ± 0,75 mm sur 10 m
PLAGE D'AUTO-NIVELLEMENT ± 6°
NIVELLEMENT horizontal / vertical automatique
PLAGE DE RÉCEPTION DU LASER rayon de 400 m
MODES LASER mode point, mode scan, mode rotation, mode récepteur manuel
LONGUEUR D'ONDE DU LASER 635 nm
LASER de classe 2, < 1 mW
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE Accu ultraperformant, durée d'env. 35 h., durée de charge d'env. 7 h., Piles alcalines, durée d'env. 50 h.
CATÉGORIE DE PROTECTION Quadrum DigiPlus IP 66, Sensolite 410 IP 67
POIDS 2,6 kg
DIMENSIONS (L x H x P) 215 x 205 x 165 mm




Quadrum DigiPlus 410 S

- inclus mallette de transport
- + Sensolite 410
- + fixation universelle
- + télécommande
- + accu ultraperformant
- + compartiment à piles
- + bloc secteur/chargeur
- + piles

Dimensions de l'emballage (L x H x P)
470 x 380 x 210 mm




Position de travail verticale



Catégorie de protection IP 66



Écran LCD, bien lisible et éclairé



Écran LCD éclairé, DEL de signalisation ultraclasses

DÉSIGNATION	RÉF	CODE EAN	QTÉ
Quadrum DigiPlus 410 S	053.300A	4 021563 682270	1

