


Laserliner®

WoodTester Compact



Humidimètre compact pour le bois

Rev.1214



- **Contrôle du taux de sécheresse** du bois de chauffage en vue de réaliser des économies d'énergie et de réduire les émissions de polluants.
- **Manipulation facile** : Insérer simplement les pointes des électrodes dans le matériel.
- **Indicateur à DEL mouillé/sec** : Les 12 DEL de couleur (vert=sec, jaune=humide, rouge=mouillé) donnent immédiatement une indication sur le taux d'humidité ou de sécheresse du matériau mesuré.
- **Échelle double** : 2 groupes de bois différents
- **Commande facile par touches**
- **Fonction Auto-Hold** : La dernière valeur mesurée est sauvegardée à court terme.
- **Boîtier ergonomique stable** : L'appareil qui se tient bien serré dans la main permet d'insérer les pointes de mesure en toute sécurité.
- **Fonction de test automatique** : La précision de l'appareil est vérifiée par une mesure de référence réalisée à l'aide du capuchon de protection.
- **Capuchon de protection amovible** qui protège les pointes de mesure de tout dommage pendant le transport
- **Mise en marche et arrêt automatiques** : l'appareil s'éteint automatiquement après une période d'inutilisation de 2 min.
- **Affichage de l'état de charge des piles**

DONNÉES TECHNIQUES

MATÉRIAUX Bois (2 groupes)
PLAGE DE MESURE DU GROUPE DE BOIS A (Hêtre, tilleul, saule, ébène) 9%...23%
PLAGE DE MESURE DU GROUPE DE BOIS B (Chêne pédonculé, érable, aulne, épicéa, bouleau, frêne) 11%...27%
PRÉCISION ± 2%
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT 0°C...40°C
TEMPÉRATURE D'ENTREPOSAGE -10°C...70°C
HUMIDITE RELATIVE MAX. DE L'AIR 85 %
ALIMENTATION ELECTRIQUE 1 pile 6LR61 de 9 V
POIDS (pile incluse) 140 g
DIMENSIONS (L x H x P) 58 mm x 120 mm x 30 mm



12 barres mouillé/sec
Affichage par DEL

Commande facile
par touches

Capuchon de protection
à fonction de test
automatique



WoodTester Compact

+ 1 pile 6LR61 de 9V
+ capuchon de protection à fonction de test automatique

Dimensions de l'emballage (L x H x P)

ARTICLE	RÉF	CODE EAN	QTE
WoodTester Compact	082.004A	4 021563 690008	5

