



## Kit SmartCross-Laser 270 cm

Rev.1115

### Kit laser à lignes croisées avec trépied télescopique et fixation de serrage



Automatic Level



Permet de modifier rapidement les positions

#### SmartCross-Laser

- Les 2 lignes laser bien visibles sont idéales pour l'alignement de carrelages, de supports, de fenêtres, de portes, etc.
- **Automatic Level** : orientation automatique par système oscillant à ralentisseur magnétique.
- Lignes laser qui **peuvent être activées individuellement**
- **Mode d'inclinaison supplémentaire même** pour une pente très faible.
- **Out-Of-Level** : les signaux optiques avertissent l'utilisateur de l'appareil lorsque ce dernier se trouve au-delà de la plage d'auto-nivellement.
- **Transport Lock** (Verrouillage pour le transport) : un système de blocage du balancier protège l'appareil pendant le transport.
- **Commande uniformisée simple**

#### Pied télescopique 270 cm

- De qualité supérieure en **aluminium**
- Permet de modifier **rapidement les positions**: idéal pour les travaux près du sol et au plafond

#### FlexClamp


- **Réglage aisé de la hauteur et de la position** de laser en croix pour l'aménagement intérieur
- **Possibilités de fixation variées** sans endommagement des surfaces
- Compatible avec tous les outils de mesure laser avec un filetage d'1/4 pouce



Réglage aisé et possibilités de fixation variées

#### DONNÉES TECHNIQUES

<b>PLAGE DE MISE À NIVEAU AUTOMATIQUE</b> ± 5°
<b>PRÉCISION</b> ± 0,5 mm / m
<b>PLAGE DE TRAVAIL</b> (dépend de la luminosité dans le local) 10 m
<b>LONGUEUR DE L'ONDE LASER</b> 650 nm
<b>CLASSE DE LASER / PUISSANCE DE SORTIE DU LASER À LIGNES</b> 2 / < 1 mW
<b>ALIMENTATION ÉLECTRIQUE</b> 2 piles alcalines de 1,5 V (type AA, LR6)
<b>DURÉE DE FONCTIONNEMENT</b> 15 h (piles alcalines)
<b>TEMPÉRATURE DE TRAVAIL</b> 0°C ... +40°C
<b>TEMPÉRATURE DE STOCKAGE</b> -10°C ... +70°C
<b>DIMENSIONS (L x H x P)</b> 55 x 85 x 75 mm (SmartCross-Laser)
<b>POIDS (kit complet)</b> 2,3 kg



#### Kit SmartCross-Laser 270 cm

- inclus SmartCross-Laser + piles
- inclus trépied télescopique 270 cm + sacoche
- inclus FlexClamp
- Dimensions de l'emballage (L x H x P)**  
155 x 785 x 145 mm

ARTICLE	RÉF	CODE EAN	QTE
Kit SmartCross-Laser 270 cm	081.113A	4 021563 694846	2

