

## Judas sans fil TX-75

Judas numérique avec caméra intégrée et moniteur avec écran 3,5"



- Fonction sonnette
- Prise de photos & prévisualisation de photos
- Sauvegarde de données ~100 photos (mémoire intégrée)
- Moniteur portable avec écran 3,5"
- Caméra 300000 pixels & grand angle de vue de 170°
- Transmission sans fil 2,4GHz sans obstacle ~200m
- Fonction économie d'énergie
- Port de charge USB
- Indice de protection de caméra IP32 (égouttement d'eau et impuretés <2,5mm)
- Installation à faire soi-même, implantation de la caméra dans un trou de judas

### Spécifications techniques Caméra d'extérieur et émetteur:

- 300000 pixels & grand angle de 170°
- Batterie au lithium remplaçable rechargeable 7800mAh (type 18650)
- Durée de charge ~12 heures
- Autonomie en fonctionnement ~39 heures en continu
- Autonomie en veille (mode surveillance) ~52 jours
- Autonomie en veille (mode économie d'énergie) ~1 an [rechargez la batterie au tous min. les 6 mois]
- Consommation électrique 160mA / Alimentation CC 5V/1A
- Température de fonctionnement -10°C jusqu'à +50°C
- Poids / Dimensions: 280g / dimensions extérieures 3,6 x 0,8cm

### Spécifications techniques Moniteur (combiné):

- Écran LCD couleur TFT 3,5"
- Format d'image JPEG
- Mode de connexion sans fil avec 2,4GHz
- Transmission sans fil ~200 m sans obstacle
- Batterie au lithium rechargeable remplaçable 1100mAh (type BP-6M)
- Durée de charge ~3 heures
- Autonomie en fonctionnement ~5 heures en continu
- Autonomie en veille ~6 jours
- Chargeur pour moniteur
- Consommation électrique 200mA / Alimentation CC 5V/1A
- Température de fonctionnement 0°C jusqu'à +40°C
- Poids / Dimensions: 110g / dimensions extérieures 12,6 x 8,4 x 2,0cm

### Contenu de la livraison:

- Caméra (transmission sans fil)
- Émetteur (alimentant la caméra)
- Moniteur avec écran 3,5" (réception sans fil)
- Chargeur pour moniteur
- Câble USB
- Chargeur CC 5V
- Batterie au lithium 7800mAh type 18650
- Batterie au lithium 1100mAh type BP-6M
- Vis M4
- Support en acier
- Cache rond en acier
- Manuel d'utilisation

### Vendu séparément:

Batterie de remplacement pour le moniteur 1100mAh (BP-6M): Code EAN 4260358121529, Numéro d'article 4651  
Batterie de remplacement pour l'émetteur 7800mAh (type 18650): Code EAN 4260358121536, Numéro d'article 4652

### Code EAN:

4260358121581  
Numéro d'article 4648