

## Étiquette - MM-EML (EX24)R C1 SR/BK - 0803978

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.  
(<http://phoenixcontact.fr/download>)



Étiquette, sans fin, cassette, argentée avec impression noire, type de montage : collage, repérage possible avec THERMOFOX

L'illustration représente la variante en blanc

### Données commerciales

|                  |               |
|------------------|---------------|
| package_quantity | 1             |
| GTIN             | 4055626212531 |

### Caractéristiques techniques

#### Cotes

|              |       |
|--------------|-------|
| Longueur (b) | 8 m   |
| Largeur (a)  | 24 mm |

#### Conditions d'environnement

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 149 °C |
|---------------------------------------|-------------------|

#### Généralités

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Coloris                      | argent                                        |
| Composants                   | exempts de silicone, d'halogène et de cadmium |
| Matériau                     | Polyester                                     |
| Résistance à l'effacement    | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)                   |
| Conforme aux directives RoHS | oui                                           |
| Adhésif                      | Acrylate                                      |
| Imprimabilité                | Transfert thermique                           |
| Type de montage repérage     | Collage                                       |

#### Normes et spécifications

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Résistance à l'effacement | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|---------------------------|-----------------------------|

### Classifications

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.1 | 24190219 |
| eCl@ss 5.1 | 27141137 |
| eCl@ss 6.0 | 27141137 |

## Etiquette - MM-EML (EX24)R C1 SR/BK - 0803978

### Classifications

#### eCl@ss

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>eCl@ss 8.0</b> | 27149129 |
| <b>eCl@ss 9.0</b> | 27400629 |

#### ETIM

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>ETIM 5.0</b> | EC001288 |
| <b>ETIM 6.0</b> | EC001288 |

#### UNSPSC

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>UNSPSC 13.2</b> | 39131504 |
|--------------------|----------|

### Schémas

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>