
Fiche de données

SlimFix
SFX 11/60 MM BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Grande flexibilité : SFX
Si vous préférez utiliser des colliers de serrage classiques, les repères SFX sont le choix idéal pour le repérage des câbles. Les câbles ne sont pas toujours installés en ligne droite. Le matériel utilisé pour les repères SFX, du polyuréthane hautement flexible, permet de prendre en compte cette contrainte. Le repère suit chaque courbe du câble et se fixe facilement.

Informations générales de commande

Type	SFX 11/60 MM BL
Référence	2519060000
Version	SlimFix, Repères de fils et de câbles, 7 - , 60 x 13 mm, bleu
GTIN (EAN)	4050118531213
Cdt.	1 000 pièce(s)
imprimante compatible	2430920000 2448870000

Fiche de données

SlimFix
SFX 11/60 MM BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	13 mm	Largeur (pouces)	0,512 inch
Hauteur	60 mm	Hauteur (pouces)	2,362 inch
Profondeur	0,6 mm	Profondeur (pouces)	0,024 inch
Poids net	0,556 g		

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB	Couleur	bleu
Halogène	Non	Largeur	13 mm
Matériau	Polyuréthane	Nombre par rouleau	1 000
Taille de plage de repérage	44 x 10.5 mm	Version	sans halogène
plage de température d'utilisation	-40...90 °C		

Repères de fils et de câbles

Diamètre extérieur du conducteur	7 -	Diamètre extérieur du conducteur, min.	7 mm
Halogène	Non		

Classifications

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Agréments

ROHS	Conforme

Téléchargements

Données techniques	EPLAN

SlimFix
SFX 11/60 MM BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

