

**THM**  
**EL 15 MM SW 30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com


**Identification personnalisée : EL**

Les innombrables variations des repères MultiMark font d'eux une alternative économique aux supports de plaquettes conventionnels ou aux étiquettes spéciales. Pour une largeur donnée, la longueur peut être configurée avec précision à l'aide du logiciel, pour correspondre parfaitement aux repères respectifs. Une lame est utilisée pour couper les étiquettes de manière indépendante à la taille spécifiée. Idéal pour la réalisation de grandes étiquettes pour des blocs fonctionnels ou des blocs de jonction complets.

**Vos avantages avec MultiMark**

- Polyester laminé double
- Peut être utilisé avec les équipements de nombreux fabricants
- Repérage d'équipements & appareillages de design habituel

**Informations générales de commande**

Type	EL 15 MM SW 30M
Référence	<a href="#">2528390000</a>
Version	THM, Repérage d'équipements et appareillages, 15, noir
GTIN (EAN)	4050118539288
Cdt.	1 pièce(s)
imprimante compatible	<a href="#">2448870000</a> <a href="#">2430920000</a>

## Fiche de données

**THM**  
**EL 15 MM SW 30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Longueur	30 000 mm	Longueur (pouces)	1 181,1 inch
Hauteur	15 mm	Hauteur (pouces)	0,591 inch
Profondeur	0,1 mm	Profondeur (pouces)	0,004 inch
Poids net	134 g		

### Caractéristiques générales

Adhésif	Colle acrylate	Agrément selon UL 969	Oui
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Couleur	noir
Halogène	Non	Longueur	30 000 mm
Matériau	Polyester	Nombre par rouleau	1
Version	sans halogène, autoadhésif	plage de température d'utilisation	-40... 120 °C

### Classifications

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

### Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

### Téléchargements

Données techniques	<a href="#">EPLAN</a>
--------------------	-----------------------

**Fiche de données**

**THM**  
**EL 15 MM SW 30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

