



HSM SECURIO B24 - 4,5 x 30 mm



Destructeur de documents HSM SECURIO B24

Pour une sécurité accrue de vos données allié à un design moderne. Le destructeur de documents silencieux avec fonction anti-bourrage et composants d'entraînement puissants est conçu pour un fonctionnement en continu. Utilisation recommandée pour une sécurité optimale sur le lieu de travail.

Caractéristiques

Réf. d'article :	1783111	Largeur d'introduction:	240 mm
EAN	4026631025041	Capacité du bac de réception:	35 l
Type de coupe:	coupe en particules	Capacité de réception en feuilles (80 g):	415
Largeur de coupe :	4,5 x 30 mm	Niveau sonore (fonctionnement à vide):	ca. 54 dB(A)
Degré de sécurité (DIN 66399):	E-3 F-1 O-3 P-4 T-4	Largeur x Profondeur x Hauteur:	395 x 317 x 605 mm
Rendement de coupe en feuilles 80g/m²:	14 - 16	Poids:	18,61 kg
Puissance du moteur:	500 W	Type de matériau:	Papier, Agrafes et trombones, Carte de crédit, CD/DVD
Tension / Fréquence:	230 V / 50 Hz		

Informations sur le produit



Les cylindres de coupe en acier trempé durci par induction garantissent une durée de vie élevée.



La machine s'éteindra automatiquement s'il est indiqué sur l'écran que la corbeille est pleine.



Le destructeur de documents peut être facilement déplacé car il est monté sur roulettes.



Fonctionnement en continu

Le moteur puissant garantit une performance de coupe élevée et un fonctionnement continu en toute sécurité.



Économie d'énergie

Consommation d'énergie en courant particulièrement faible de 0,1 W en mode veille grâce au système intelligent de gestion d'économie d'énergie EcoSmart.



Sécurité optimale pour l'utilisateur

L'élément de sécurité empêche une insertion involontaire et augmente la sécurité de l'utilisateur.



Fonction mache/arrêt automatique

Le principe de fonctionnement est très simple : Si vous introduisez du papier, l'appareil se met automatiquement en marche et s'arrête automatiquement après la destruction des documents.




Affichage complet de la corbeille

La machine s'éteindra automatiquement s'il est indiqué sur l'écran que la corbeille est pleine.



Indication du niveau

Le niveau de remplissage peut à tout moment être contrôlé à travers la fenêtre de visualisation.



Garantie sur les cylindres de coupe en acier trempé pendant toute la durée de vie des degrés de sécurité P-2 à P-5 (selon ISO/IEC 21964).



*HSM SECURIO B24, B26, B32