



HSM SECURIO B32 - 1,9 x 15 mm



Destructeur de documents HSM SECURIO B32

Des matériaux de qualité supérieure, une qualité éprouvée – un partenaire fiable qui vous offre la sécurité sur votre poste de travail. Avec une largeur d'introduction de 310 mm, l'appareil coupe sans effort le papier jusqu'au format DIN A3. Destructeur optimal pour un usage partagé entre un groupe de travail.

Caractéristiques

| | | | |
|---|-----------------------|--|---|
| Réf. d'article : | 1822111 | Largeur d'introduction: | 310 mm |
| EAN | 4026631025119 | Capacité du bac de réception: | 82 l |
| Type de coupe: | coupe en particules | Capacité de réception en feuilles (80 g): | 1043 |
| Largeur de coupe : | 1,9 x 15 mm | Niveau sonore (fonctionnement à vide): | ca. 56 dB(A) |
| Degré de sécurité (DIN 66399): | E-4 F-2 P-5 T-5 | Largeur x Profondeur x Hauteur: | 497 x 398 x 793 mm |
| Rendement de coupe en feuilles 80g/m²: | 9 - 11 | Poids: | 27 kg |
| Puissance du moteur: | 500 W | Type de matériau: | Papier, Agrafes et trombones, Carte de crédit |
| Tension / Fréquence: | 230 V / 50 Hz | | |

Informations sur le produit



Les cylindres de coupe en acier trempé durci par induction garantissent une durée de vie élevée.



La machine s'éteindra automatiquement s'il est indiqué sur l'écran que la corbeille est pleine.



Avec un élément multifonctionnel pour une utilisation intuitive de l'appareil.



Fonctionnement en continu

Le moteur puissant garantit une performance de coupe élevée et un fonctionnement continu en toute sécurité.



Économie d'énergie

Consommation d'énergie en courant particulièrement faible de 0,1 W en mode veille grâce au système intelligent de gestion d'économie d'énergie EcoSmart.



Sécurité optimale pour l'utilisateur

L'élément de sécurité empêche une insertion involontaire et augmente la sécurité de l'utilisateur.



Fonction mèche/arrêt automatique

Le principe de fonctionnement est très simple : Si vous introduisez du papier, l'appareil se met automatiquement en marche et s'arrête automatiquement après la destruction des documents.




Affichage complet de la corbeille

La machine s'éteindra automatiquement s'il est indiqué sur l'écran que la corbeille est pleine.



Indication du niveau

Le niveau de remplissage peut à tout moment être contrôlé à travers la fenêtre de visualisation.



Garantie sur les cylindres de coupe en acier trempé pendant toute la durée de vie des degrés de sécurité P-2 à P-5 (selon ISO/IEC 21964).



*HSM SECURIO B24, B26, B32