SIEMENS

Fiche technique 8MF1204-3BS4

SIVACON, régulateur Boîtier vide, selon IEC 62208, IP40, H: 2200 mm, L: 1000 mm, T : 400 mm



Version	
Nom de marque produit	SIVACON
Désignation du produit	Armoire électrique vide
Version du produit	selon CEI 62208
Exécution de la surface	thermolaqué
Version du produit / version CEM	Non

Classe de protection	
Indice de protection IP	IP40
Classe de protection du matériel	classe de protection 1

Pertinence	
Qualification pour montage / pour mesures métriques	oui
Compatibilité d'intégration	
• Installation en saillie	Oui
• Montage encastré	Non
Compatibilité d'utilisation / pour utilisation en extérieur	Non

Apparence	
Référence de couleur RAL	RAL 7035

Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens

Couleur	gris clair

Détails sur le produit

Constituant du produit	
• Porte avec grille d'aération	Non
• Plaque de montage	Oui
• Porte arrière	Non
• Porte transparente	Non
• Plaque de montage à profondeur réglable	Oui
Caractéristique produit / du boîtier / Boîtier juxtaposable	Non

Nombre

Nombre de serrures	0
Nombre de portes	2

Conception mécanique

Hauteur	2 200 mm
Largeur	1 000 mm
Profondeur	400 mm
Mode de fixation	
• Montage 19"	Non
• Montage au sol	Oui
• Montage mural	Non
Poids net	177,8 kg
Matériau	acier

Certificats

Désignation du matériel	
• selon EN 61346-2	U
• selon CEI 81346-2:2009	UC

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	other
EAC	CE EG-Konf.	Special Test Certificate	Miscellaneous

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (système de commande en ligne)
https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=8MF1204-3BS4

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/8MF1204-3BS4

Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1204-3BS4

CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications

Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens

Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens