

SIVACON, régulateur Boîtier vide, selon IEC 62208, avec trous d'aération, IP20, H: 2200 mm, L: 600 mm, T : 800 mm



| Version | |
|---|-------------------------|
| Nom de marque produit | SIVACON |
| Désignation du produit | Armoire électrique vide |
| Version du produit | selon CEI 62208 |
| Exécution de la surface | thermolaqué |
| Version du produit / version CEM | Non |
| Classe de protection | |
| Indice de protection IP | IP20 |
| Classe de protection du matériel | classe de protection 1 |
| Pertinence | |
| Qualification pour montage / pour mesures métriques | oui |
| Compatibilité d'intégration | |
| • Installation en saillie | Oui |
| • Montage encastré | Non |
| Compatibilité d'utilisation / pour utilisation en extérieur | Non |
| Apparence | |
| Référence de couleur RAL | RAL 7035 |

| | |
|---------|------------|
| Couleur | gris clair |
|---------|------------|

Détails sur le produit

| | |
|---|---|
| Constituant du produit | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Porte avec grille d'aération • Plaque de montage • Porte arrière • Porte transparente • Plaque de montage à profondeur réglable | <ul style="list-style-type: none"> Oui Oui Non Non Oui |
| Caractéristique produit / du boîtier / Boîtier juxtaposable | Non |

Nombre

| | |
|--------------------|---|
| Nombre de serrures | 0 |
| Nombre de portes | 1 |

Conception mécanique

| | |
|--|---|
| Hauteur | 2 200 mm |
| Largeur | 600 mm |
| Profondeur | 800 mm |
| Mode de fixation | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Montage 19" • Montage au sol • Montage mural | <ul style="list-style-type: none"> Non Oui Non |
| Poids net | 164,76 kg |
| Matériau | acier |

Certificats

| | |
|--|---|
| Désignation du matériel | |
| <ul style="list-style-type: none"> • selon EN 61346-2 • selon CEI 81346-2:2009 | <ul style="list-style-type: none"> U UC |

| General Product Approval | Declaration of Conformity | Test Certificates | other |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------|
|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------|



EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=8MF1268-3VS4>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/8MF1268-3VS4>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1268-3VS4

CAX-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>



