

Armoire standard 8MF6 H x l x p = 2000 x 600 x 600 implantation:  
individuel non ventilé, monté, soudé IP54



Figure à titre d'exemple

Version	
Nom de marque produit	SIVACON
Désignation du produit	armoire système standard
Type d'installation	montage individuel
Exécution de la surface	revêtu par poudre
Version du produit / version CEM	Non
Exécution de l'armoire de distribution / Version PC	Non
Exécution de l'armoire de distribution / Version pupitre	Non
Classe de protection	
Indice de protection IP	IP54
Qualification pour montage	
<ul style="list-style-type: none"> <li>pour mesures en pouces</li> </ul>	10 pouces, 17 pouces, 19 pouces, 21 pouces, 23 pouces, 24 pouces
<ul style="list-style-type: none"> <li>pour mesures métriques</li> </ul>	M8
Compatibilité d'utilisation / pour utilisation en extérieur	Non

Apparence	
Référence de couleur RAL	RAL 7032
Couleur	gris silex
Constituant du produit	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadre amovible</li> <li>• Porte avec grille d'aération</li> <li>• Plaque de montage</li> <li>• Porte arrière</li> <li>• Toit incliné</li> <li>• Porte transparente</li> <li>• Plaque de montage à profondeur réglable</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non</li> <li>Non</li> <li>Non</li> <li>Non</li> <li>Non</li> <li>Non</li> <li>Non</li> </ul>
Nombre de serrures	1
Nombre de portes	1

Conception mécanique	
Hauteur	2 000 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	600 mm
Nombre d'unités modulaires de hauteur / pour hauteur d'encastrement	38
Mode de fixation	à la verticale
Mode de fixation / Montage 19"	Oui
Poids net	105 kg
Matériau	acier

Certificats	
Désignation du matériel	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• selon EN 61346-2</li> </ul>	U

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
		<a href="#">Miscellaneous</a>



[Miscellaneous](#)

### Autres informations

**Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)**  
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (système de commande en ligne)**  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=8MF6066-5E>

**Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)**  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/8MF6066-5E>

**Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)**  
[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MF6066-5E](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF6066-5E)

**CAX-Online-Generator**  
<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>