

Armoire standard 8MF6 h x l x p = 2200 x 1200 x 400 implantation:
individuel non ventilé, manière fixe, soudé IP40



Figure à titre d'exemple

| Version | |
|--|--|
| Nom de marque produit | SIVACON |
| Désignation du produit | armoire système standard |
| Type d'installation | montage individuel |
| Exécution de la surface | revêtu par poudre |
| Version du produit / version CEM | Non |
| Exécution de l'armoire de distribution / Version PC | Non |
| Exécution de l'armoire de distribution / Version pupitre | Non |
| Classe de protection | |
| Indice de protection IP | IP40 |
| Qualification pour montage | |
| <ul style="list-style-type: none"> pour mesures en pouces | 10 pouces, 17 pouces, 19 pouces, 21 pouces, 23 pouces, 24 pouces |
| <ul style="list-style-type: none"> pour mesures métriques | M8 |
| Compatibilité d'utilisation / pour utilisation en extérieur | Non |

| Apparence | |
|---|---|
| Référence de couleur RAL | RAL 7032 |
| Couleur | gris silex |
| Constituant du produit | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Cadre amovible • Porte avec grille d'aération • Plaque de montage • Porte arrière • Toit incliné • Porte transparente • Plaque de montage à profondeur réglable | <ul style="list-style-type: none"> Non Non Non Non Non Non Non |
| Nombre de serrures | 1 |
| Nombre de portes | 2 |

| Conception mécanique | |
|---|----------------|
| Hauteur | 2 200 mm |
| Largeur | 1 200 mm |
| Profondeur | 400 mm |
| Nombre d'unités modulaires de hauteur / pour hauteur d'encastrement | 43 |
| Mode de fixation | à la verticale |
| Mode de fixation / Montage 19" | Oui |
| Poids net | 185 kg |
| Matériau | acier |

| Certificats | |
|--|---|
| Désignation du matériel | |
| <ul style="list-style-type: none"> • selon EN 61346-2 | U |

| General Product Approval | Declaration of Conformity | other |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | Miscellaneous |



[Miscellaneous](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=8MF6224-4E>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/8MF6224-4E>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF6224-4E

CAX-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>