

climatiseur Structure de toit Puissance de refroidissement 2900W
400V CA RAL7035 492 x 496 x 797 mm (l x H x P) Circuit interne
IP54 Circuit externe IP 34



Figure à titre d'exemple

Version	
Nom de marque produit	SIVACON
Désignation du produit	Refroidisseur
Version du produit	Montage sur toit
Type de la régulation de température	Thermostat électronique
Exécution de l'appareil refroidisseur d'armoire de distribution	Air/air

Caractéristiques techniques générales	
Niveau de bruit pondéré A / max.	75 dB
Pression d'emploi / max. admissible	25 bar
Température	
<ul style="list-style-type: none"> du circuit de refroidissement interne 	20 ... 46 °C
<ul style="list-style-type: none"> du circuit de refroidissement extérieur / min. 	20 °C
Type de tension / de la tension d'emploi	AC
Tension d'emploi	
<ul style="list-style-type: none"> pour CA / pour 50 Hz / Valeur assignée / max. 	400 V
<ul style="list-style-type: none"> pour CA / pour 60 Hz / Valeur assignée / max. 	400 V

Électricité

Courant de démarrage 38,4 A

Circuit principal

Courant d'emploi

- du cartouche-fusible / Valeur assignée 16 A
- pour moteur / Valeur nominale max. 8,2 A

Apparence

Référence de couleur RAL RAL 7035

Détails sur le produit

Constituant du produit

- Chauffage Non
- thermostat Oui

Liens

Type du raccordement électrique Connecteur 4 pôles

Conception mécanique

Hauteur 496 mm

Largeur 492 mm

Profondeur 797 mm

Lieu d'installation montage sur toit

Poids net 80 kg

Matériau acier

Température / du circuit de refroidissement extérieur 20 ... 50 °C

Certificats

Désignation du matériel

- selon EN 61346-2 E
- selon CEI 81346-2:2009 E

General Product Approval

Declaration of Conformity



Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=8MR6440-5DE30>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/8MR6440-5DE30>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MR6440-5DE30

CAx-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>