






Cartouche fusible à couteaux NH, NH0, In : 100 A, fonte grise Un CA : 500 V, indicateur frontal, poignées de transport sous tension



Version	
Nom de marque produit	SETRON
Désignation du produit	Cartouche fusible NH
Version du produit	avec contacts à couteaux
Type de l'indicateur	Indicateur frontal
Type du contact	anticorrosion, argenté
Type de la cartouche-fusible	Cartouche fusible NH
Caractéristiques techniques générales	
Taille du système à fusibles / selon EN 60269-1	NH0
Classe de fonctionnement de la cartouche-fusible	gG
disjoncteur / Type de base	3NA3
Type de montage	Languettes d'accrochage conductrices
Type de tension	AC
Courant / pour CA / Valeur assignée	100 A
Tension d'alimentation	500 V
• pour CA / Valeur assignée	
Classe de protection	
Indice de protection IP	IP20, avec cond...rs raccordés

Capacité de commutation			
Pouvoir de coupure courant			
<ul style="list-style-type: none"> • pour CC / selon CEI 60947-2 / Valeur assignée • selon CEI 60947-2 / Valeur assignée 	25 kA 120 kA		
Dissipation			
Puissance dissipée [W]	8,2 W		
Puissance dissipée [W] / pour la valeur assignée du courant / pour CA / à chaud / par pôle	8,2 W		
Électricité			
courant assigné In / CEI, DIN/VDE / à 40 Cel	95 A		
Caractéristique de limitation du courant n° / Energie passante	DE_3NA_0_500_gG_100		
Conception mécanique			
Largeur			
<ul style="list-style-type: none"> • du boîtier 	30 mm		
Position de montage	indifférent, de préférence vertical		
Poids net	242 g		
Conditions environnementales			
Température ambiante	-5 ... +40 °C		
<ul style="list-style-type: none"> • à l'entreposage 	Humidité de 90 % pour 20 °C		
Catégorie d'environnement	-20 à +50 avec ...ité relative		
Certificats			
Désignation du matériel			
<ul style="list-style-type: none"> • selon EN 61346-2 • selon CEI 81346-2:2009 	F Contrôleur		
General Product Approval		Declaration of Conformity	Test Certificates
 CSA	 KEMA	 VDE	 EG-Konf.
		Type Test Certificates/Test Report	Special Test Certificate
Test Certificates	Shipping Approval	other	
Miscellaneous	 GL	Environmental Confirmations	Miscellaneous
Autres informations			

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3NA3030>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3NA3030>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA3030

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



1

-F1



2

