

Interface pour le raccordement Montage de la bobine pour contacteurs SIRIUS, taille S0 ... S3, 24 V CC !!!
Produit en fin de vie !! Le successeur est SIRIUS 3RH2



Figure à titre d'exemple

Caractéristiques techniques générales:

Nom de marque produit		SIRIUS
Taille du contacteur		S0, S2
Indice de protection IP face avant		IP20
Degré de pollution		3
Constituant du produit Circuit de protection		Oui
Température ambiante		
• à l'entreposage	°C	-40 ... +80
• en service	°C	-25 ... +60
Tension d'isolement Valeur assignée	V	300

Circuit de commande/ Commande:

Type de tension de la tension d'alimentation de commande		DC
Tension d'alimentation de commande 1		
• pour CC		
— Valeur assignée	V	24

Facteur plage de fonctionnement tension d'alimentation de commande valeur assignée de la bobine		
<ul style="list-style-type: none"> • pour CC 		0,7 ... 1,25

Circuit auxiliaire:

Nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires à commutation instantanée		1
Courant d'emploi des contacts auxiliaires		
<ul style="list-style-type: none"> • pour AC-12 <ul style="list-style-type: none"> — pour 24 V — pour 230 V • pour AC-15 <ul style="list-style-type: none"> — pour 24 V — pour 230 V • pour DC-13 <ul style="list-style-type: none"> — pour 24 V — pour 110 V — pour 220 V 	A A A A A A A	6 6 3 3 1 0,2 0,1

Montage/ fixation/ dimensions:

Position de montage		au choix
Mode de fixation		montage direct
Largeur	mm	45
Hauteur	mm	35
Profondeur	mm	50

Raccordements/ Bornes:

Type de sections de câble raccordables		
<ul style="list-style-type: none"> • pour contacts auxiliaires <ul style="list-style-type: none"> — âme massive — âme souple — avec embouts 		2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²) 2x (0,5 ... 1,5 mm ²)

Certificats/ homologations:

General Product Approval	EMC	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------------------	---------------------------



[Type Examination Certificate](#)



Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
---------------------------	-------------------	-------------------

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



Shipping Approval	other	Railway
-------------------	-------	---------



[Confirmation](#)

[Special Test Certificate](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<http://www.siemens.com/industrymall>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mfb=3RH1924-1GP11>


Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RH1924-1GP11>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3RH1924-1GP11&lang=en



dernière modification :

11-09-2019