

SIVACON, régulateur Boîtier vide, sans panneaux latéraux, selon IEC 62208, IP55, H: 2000 mm, L: 1200 mm, P: 400 mm



Version

Nom de marque produit	SIVACON
Désignation du produit	Armoire électrique vide
Version du produit	selon CEI 62208
Exécution de la surface	thermolaqué
Version du produit / version CEM	Non

Classe de protection

Indice de protection IP	IP55
Classe de protection du matériel	classe de protection 1

Pertinence

Qualification pour montage / pour mesures métriques	oui
Compatibilité d'intégration	
• Installation en saillie	Oui
• Montage encastré	Non
Compatibilité d'utilisation / pour utilisation en extérieur	Non

Apparence

Référence de couleur RAL	RAL 7035
--------------------------	----------

Couleur	gris clair		
Détails sur le produit			
Constituant du produit			
• Porte avec grille d'aération	Non		
• Plaque de montage	Oui		
• Porte arrière	Non		
• Porte transparente	Non		
• Plaque de montage à profondeur réglable	Oui		
Caractéristique produit / du boîtier / Boîtier juxtaposable	Oui		
Nombre			
Nombre de serrures	0		
Nombre de portes	2		
Conception mécanique			
Hauteur	2 000 mm		
Largeur	1 200 mm		
Profondeur	400 mm		
Mode de fixation			
• Montage 19"	Non		
• Montage au sol	Oui		
• Montage mural	Non		
Poids net	169,04 kg		
Matériau	acier		
Certificats			
Désignation du matériel			
• selon EN 61346-2	U		
• selon CEI 81346-2:2009	UC		
General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	other
		Special Test Certificate	Miscellaneous



EG-Konf.

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=8MF1024-3BR5>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/8MF1024-3BR5>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1024-3BR5

CAx-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>



