


Déclencheur à minimum de tension 24 V CC, pour disjoncteurs taille S00...S3 !!! Produit en fin de vie !!! Le successeur est SIRIUS 3RV2
Réf. successeur préférée : >>3RV2902-1AB4<<



Caractéristiques techniques générales

Nom de marque produit	SIRIUS
Désignation du produit	déclencheur à minimum de tension
Taille du disjoncteur	S00, S0, S2, S3
Compatibilité d'utilisation	disjoncteur protection moteur
Indice de protection IP face avant	IP20
Exécution de la protection contre les courts-circuits	fusible
Degré de pollution	3
Tension d'isolement Valeur assignée	690 V
Tension d'isolement pour degré de pollution 3 Valeur assignée	690 V
Température ambiante • à l'entreposage • en service	-50 ... +80 °C -20 ... +60 °C
Désignation du matériel selon DIN 40719 complétée par CEI 204-2 selon CEI 750	F
Désignation du matériel selon EN 61346-2	F

Circuit auxiliaire

Nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires à commutation instantanée	0
Nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires à commutation instantanée	0
Nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires à commutation anticipée	0
Nombre d'inverseurs des contacts auxiliaires à commutation instantanée	0

Circuit de commande/ Commande

Type de tension de la tension d'alimentation de commande	DC
Tension d'alimentation de commande • 1 — pour CC — Valeur assignée	24 V

Montage/ fixation/ dimensions

Mode de fixation	fixation par encliquetage
Largeur	18,5 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	68 mm

Certificats/homologations

Justification de qualification	CE / UL / CSA	
General Product Approval	Test Certificates	Shipping Approval
  	Type Test Certificates/Test Report	 

Shipping Approval	other
  	Confirmation 

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)


<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RV1902-1AB4>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV1902-1AB4>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RV1902-1AB4>



dernière modification :

11-09-2019