

Fusible DIAZED 750V protection des installations ferroviaires à courant continu caractéristique action rapide taille DIII, E33, 25A



Version	
Nom de marque produit	SETRON
Désignation du produit	Fusible DIAZED
Version du produit	pour la protect...-conducteurs
Type de la cartouche-fusible	Cartouche fusib...forme DIAZED
Caractéristiques techniques générales	
Classe de caractéristique de déclenchement	rapide (type F)
Taille du système à fusibles / selon EN 60269-1	DIII
Classe de fonctionnement de la cartouche-fusible	gG
disjoncteur / Type de base	5SD6
Tension d'alimentation	
Courant / pour CA / Valeur assignée	25 A
Tension d'alimentation	750 V
• pour CC	
Classe de protection	
Indice de protection IP	IP20, avec cond...rs raccordés
Capacité de commutation	

Pouvoir de coupure courant	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• pour CC / selon CEI 60947-2 / Valeur assignée</li> </ul>	8 kA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• selon CEI 60947-2 / Valeur assignée</li> </ul>	50 kA

### Dissipation

Puissance dissipée [W]	8,3 W
Puissance dissipée [W] / pour la valeur assignée du courant / pour CA / à chaud / par pôle	8,3 W

### Apparence

Code couleur de la cartouche-fusible	jaune
--------------------------------------	-------

### Détails sur le produit

Description du produit	Via inserts ou ...de calibrage
------------------------	--------------------------------

### Conception mécanique

Position de montage	indifférent, de préférence vertical
Poids net	78 g

### Conditions environnementales

Température ambiante	-5 ... +40 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>• à l'entreposage</li> </ul>	Humidité de 90 % pour 20 °C
Catégorie d'environnement	jusqu'à 45 °C p...umidité rel.

### Certificats

Désignation du matériel	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• selon EN 61346-2</li> </ul>	F
<ul style="list-style-type: none"> <li>• selon CEI 81346-2:2009</li> </ul>	Contrôleur

<b>Declaration of Conformity</b>	<b>Test Certificates</b>	<b>other</b>
----------------------------------	--------------------------	--------------



EG-Konf.

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Environmental Confirmations](#)

### Autres informations

#### Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

#### Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5SD607>

#### Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5SD607>

#### Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SD607](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SD607)

#### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

#### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

