



INDUCTANCE DE COMMUTATION POUR
 CONVERTISSEUR; PHASES:3; UN1(V):400; ITHMAX
 1(A) / F1(HZ):280 /50; I LN (A):252; UK(%):4;
 LN(MH):0,0753; TA/ISOKL:40 /H; IP00;
 CONNECTIQUE : CONNECTEUR PLAT; EN 61558-2-
 20 >BOBINE<

Figure à titre d'exemple

Caractéristiques techniques générales:

| | | |
|---|----|---------------------------------|
| Désignation du produit | | Kommut.-Drossel f. Stromrichter |
| Nombre de phases | | 3 |
| Type de tension | | AC |
| Tension d'emploi Valeur assignée | V | 400 |
| Fréquence de service Valeur assignée | Hz | 50 |
| Courant | | |
| • pour CA | | |
| — Valeur assignée | A | 252 |
| — max. | A | 280 |
| • pour CC Valeur assignée | A | 343,1 |
| Courant de crête | A | 350 |
| Inductance Valeur assignée | H | 0,000075 |
| Chute relatif de la tension inductive aux valeurs assignées courant, tension et fréquence | % | 4 |
| Puissance dissipée [W] de l'enroulement | W | 174 |
| Puissance dissipée [W] du noyau de fer | W | 74 |

Caractéristiques mécaniques:

| | | |
|--|---|----------------|
| Type du raccordement électrique pour circuit principal | | bornes à plage |
| Largeur | m | 0,27 |
| Hauteur | m | 0,248 |
| Profondeur | m | 0,187 |

Conditions ambiantes:

| | | |
|--------------------------------------|----|------|
| Classe thermique selon CEI 60085 | | H |
| Température ambiante Valeur assignée | °C | 40 |
| Indice de protection IP | | IP00 |

Certificats/ homologations:

| | |
|--------------------------|-------|
| General Product Approval | other |
|--------------------------|-------|

[Confirmation](#)



Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<http://www.siemens.com/industrymall>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4EU2722-7BA00-0AA0>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/4EU2722-7BA00-0AA0>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4EU2722-7BA00-0AA0&lang=en

dernière modification :

13-09-2019