

ALPHA 400, Armoire murale, IP55, classe de protection 1, H: 1400mm, L: 1300mm, P: 210mm, RAL 9016



| Version                                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| Nom de marque produit                                       | ALPHA 400          |
| Désignation du produit                                      | armoire murale     |
| Version du produit                                          | Montage en saillie |
| Traitement de surface                                       | peint par poudrage |
| Classe de protection                                        |                    |
| Indice de protection IP                                     | IP55               |
| Compatibilité d'interaction / Protection contre la foudre   | Oui                |
| Compatibilité d'utilisation / pour utilisation en extérieur | Non                |
| Apparence                                                   |                    |
| Référence de couleur RAL                                    | RAL 9016           |
| Constituant du produit                                      |                    |
| • Entrée de câble                                           | Oui                |
| • Plaque de montage                                         | Non                |
| Extension produit / en option / Montage juxtaposé           | Oui                |
| Conception mécanique                                        |                    |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Hauteur               | 1 400 mm |
| Largeur               | 1 300 mm |
| Profondeur            | 210 mm   |
| Profondeur            | 210 mm   |
| Poids net             | 52 kg    |
| Matériau / du boîtier | acier    |

### Certificats

|                                                                                                        |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Désignation du matériel                                                                                |         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• selon EN 61346-2</li> <li>• selon CEI 81346-2:2009</li> </ul> | U<br>UC |

| General Product Approval | Declaration of Conformity | Test Certificates | other |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------|
|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------|



[Miscellaneous](#)



[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

VDE

EG-Konf.

### Autres informations

**Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (système de commande en ligne)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=8GK1123-7KA52>

**Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/8GK1123-7KA52>

**Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8GK1123-7KA52](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK1123-7KA52)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



