



Türkupplungsdrehtrieb Standard mit Toleranzausgleich Größe 75x 75, Welle 8x 8, 300mm, Test-0-1, Kompletgerät Handhabe Größe 45mm
Zubehör für 3KD Baugr. 1 und 2, 3KF Baugr. 1

Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Türkupplungsdrehtrieb
Ausführung des Produkts	Standard mit Toleranzausgleich
Ausführung des Griffs	grau
Ausführung des Tür-Verschlussystems	Türverriegelung
Baugröße des Querschnitts / der Welle / des Türkupplungs-Drehantriebs	8x8 mm
Größenformat / der Sichtblende / des Türkupplungs-Drehantriebs	75x 75 mm
Länge des Handgriffs	45 mm
Länge der Welle / des Türkupplungs-Drehantriebs	300 mm
Schutzart IP	IP65
Eignung zur Verwendung	3KC0 MTSE, 3KD Baugröße 1 und 2, 3KF Baugröße 1
Produktdetails	
Produktbeschreibung	Größe 100x100 mm, Welle 8 x8 mm
Produktausstattung / Verriegelung	Ja
Produktbestandteil	
• Achsverlängerung	Ja
• Griff für NOT-AUS	Nein
Produkteigenschaft / abschließbar	Ja
Zubehör	
Zubehör	Türkupplungsdrehtrieb
Ausführung der Anzeige / für Schaltstellungsanzeige	Test-0-I
Mechanischer Aufbau	
Höhe	105 mm
Breite	88 mm
Tiefe	445 mm
Nettogewicht	622 g
allgemeine Produktzulassung	
Konformitätserklärung	
Marine / Schiffbau	



[UK-Konformitätserklärung](#)



Sonstige

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8UD1171-2AF21>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8UD1171-2AF21>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8UD1171-2AF21

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



