



ALPHA 630, Standschrank, mit offener Seitenwand, IP55, Schutzklasse 1, H: 1950 mm, B: 1300 mm, T: 320 mm, RAL 7035

Ausführung	
Produkt-Markename	ALPHA 630
Produkt-Bezeichnung	Standschrank
Ausführung des Produkts	mit offener Seitenwand
Oberflächenbearbeitung	pulverbeschichtet
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP55
Betriebsmittelschutzklasse	Schutzklasse 1
Eignung zum Zusammenwirken / Blitzschutz	Ja
Eignung zur Verwendung / für Außengebrauch	Nein
Erscheinungsbild	
RAL-Farbnummer	7035
Produktbestandteil	
• Kabeleinführung	Ja
• Montageplatte	Nein
Produkterweiterung / optional / Aneinanderreihung	Ja
Mechanischer Aufbau	
Höhe	1 950 mm
Breite	1 300 mm
Tiefe	320 mm
Einbautiefe	320 mm
Nettogewicht	71 kg
Material / des Gehäuses	Stahl
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung



[Sonstige](#)



[UK-Konformitätserklärung](#)

EG-Konf.

Prüfbescheinigungen	Sonstige
<a href="#">Typprüfbescheinigung/Werkzeugzeugnis</a>	<a href="#">spezielle Prüfbescheinigungen</a>
	<a href="#">Sonstige</a>

## Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8GK1323-8KP54>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8GK1323-8KP54>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8GK1323-8KP54](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8GK1323-8KP54)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



