

Cartouche fusible à couteaux NH, NH0, In : 160 A, fonte grise Un CA : 500 V, indicateur frontal, poignées de transport sous tension



Version	
Nom de marque produit	SETRON
Désignation du produit	Cartouche fusible NH
Version du produit	avec contacts à couteaux
Type de l'indicateur	Indicateur frontal
Type du contact	anticorrosion, argenté
Type de la cartouche-fusible	Cartouche fusible NH

Caractéristiques techniques générales	
Taille du système à fusibles / selon EN 60269-1	NH0
Classe de fonctionnement de la cartouche-fusible	gG
disjoncteur / Type de base	3NA3
Type de montage	Languettes d'accrochage conductrices
Type de tension	AC
Courant / pour CA / Valeur assignée	160 A
Tension d'alimentation	500 V
• pour CA / Valeur assignée	

Classe de protection	
Indice de protection IP	IP20, avec cond...rs raccordés

## Capacité de commutation

Pouvoir de coupure courant

- pour CC / selon CEI 60947-2 / Valeur assignée 25 kA
- selon CEI 60947-2 / Valeur assignée 120 kA

## Dissipation

Puissance dissipée [W] 13,5 W

Puissance dissipée [W] / pour la valeur assignée du courant / pour CA / à chaud / par pôle 13,5 W

## Électricité

courant assigné In / CEI, DIN/VDE / à 40 Cel 152 A

Caractéristique de limitation du courant n° / Energie passante DE\_3NA\_0\_500\_gG\_160

## Conception mécanique

Largeur

- du boîtier 30 mm

Position de montage indifférent, de préférence vertical

Poids net 272 g

## Conditions environnementales

Température ambiante -5 ... +40 °C

- à l'entreposage Humidité de 90 % pour 20 °C

Catégorie d'environnement -20 à +50 avec ...ité relative

## Certificats

Désignation du matériel

- selon EN 61346-2 F
- selon CEI 81346-2:2009 Contrôleur

### General Product Approval

### Declaration of Conformity

### Test Certificates



CSA



KEMA



VDE



EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

### Test Certificates

[Miscellaneous](#)

### Shipping Approval



GL

### other

[Environmental Confirmations](#)

[Miscellaneous](#)

## Autres informations

**Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (système de commande en ligne)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3NA3036>

**Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3NA3036>

**Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)**



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NA3036](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA3036)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



1

-F1



2

