

Relais embrochable, 3 contacts inverseurs Relais avec LED 28 mm, 24 V CC



Nom de marque produit	SIRIUS
Désignation du produit	Relais enfichable
Désignation type de produit	LZX
Caractéristiques techniques générales	
Puissance active absorbée	1 200 mW
Tension de relâchement en pourcentage rapporté à la tension d'entrée	10 %
Tenue aux chocs	10g / 11 ms
<ul style="list-style-type: none"> selon CEI 60068-2-27 	
Comportement à la coupure	monostable
Type de la fonction de commutation	commutateur
Type de la fonction de commutation à manœuvre positive	Non
Durée de vie mécanique (cycles de manœuvre)	20 000 000
<ul style="list-style-type: none"> typique 	
Durée de vie électrique (Cycles de manœuvre)	300 000
<ul style="list-style-type: none"> pour AC-15 pour 230 V typique 	
Courant thermique	10 A

Désignation du matériel selon DIN 40719 complétée par CEI 204-2 selon CEI 750	K
Désignation du matériel selon CEI 81346-2:2009	K
Désignation du matériel selon EN 61346-2	K

Circuit de commande/ Commande

Tension d'alimentation de commande pour CC	
• Valeur assignée	24 V
Facteur plage de fonctionnement tension d'alimentation de commande valeur assignée pour CC	
• Valeur initiale	0,9
• Valeur finale	1,4
Type de commande du relais	raccordé en phase
Constituant du produit Socle d'embrochage	Non

Circuit auxiliaire

Type de contact	Inverseur
Matériau des contacts	AgNi 90/10
Nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires	0
Nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires	0
Nombre d'inverseurs	
• pour contacts auxiliaires	3

Circuit principal

Type de tension	DC
------------------------	----

Raccordements/ Bornes

Fonction produit	
• Bornier amovible	Non

Montage/ fixation/ dimensions

Position de montage	au choix
Mode de fixation	equerre pour montage avec culot
Hauteur	36,5 mm
Largeur	35,5 mm
Profondeur	69 mm

Certificats/ homologations

General Product Approval	Declaration of Conformity	Marine / Shipping
--------------------------	---------------------------	-------------------



[Miscellaneous](#)



other

[Confirmation](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=LZX:MT323024>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZX:MT323024>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/LZX:MT323024>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZX:MT323024&lang=en

dernière modification :

13-09-2019