

Cartouche fusible à couteaux NH, NH0, In : 6 A, fonte grise Un CA : 500 V, indicateur frontal, poignées de transport sous tension



Version	
Nom de marque produit	SETRON
Désignation du produit	Cartouche fusible NH
Version du produit	avec contacts à couteaux
Type de l'indicateur	Indicateur frontal
Type du contact	anticorrosion, argenté
Type de la cartouche-fusible	Cartouche fusible NH
Caractéristiques techniques générales	
Taille du système à fusibles / selon EN 60269-1	NH0
Classe de fonctionnement de la cartouche-fusible	gG
disjoncteur / Type de base	3NA3
Type de montage	Languettes d'accrochage conductrices
Type de tension	AC
Courant / pour CA / Valeur assignée	6 A
Tension d'alimentation	
• pour CA / Valeur assignée	500 V
Classe de protection	
Indice de protection IP	IP20, avec cond...rs raccordés

Capacité de commutation

Pouvoir de coupure courant

- pour CC / selon CEI 60947-2 / Valeur assignée 25 kA
- selon CEI 60947-2 / Valeur assignée 120 kA

Dissipation

Puissance dissipée [W] 1,5 W

Puissance dissipée [W] / pour la valeur assignée du courant / pour CA / à chaud / par pôle 1,5 W

Électricité

courant assigné In / CEI, DIN/VDE / à 40 Cel 5,7 A

Caractéristique de limitation du courant n° / Energie passante DE_3NA_0_500_gG_6

Conception mécanique

Largeur

- du boîtier 30 mm

Position de montage indifférent, de préférence vertical

Poids net 268 g

Conditions environnementales

Température ambiante -5 ... +40 °C

- à l'entreposage Humidité de 90 % pour 20 °C

Catégorie d'environnement -20 à +50 avec ...ité relative

Certificats

Désignation du matériel

- selon EN 61346-2 F
- selon CEI 81346-2:2009 Contrôleur

General Product Approval

Declaration of
Conformity

Test Certificates



KEMA



VDE



EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)

Shipping Approval

other



GL

[Environmental Conformations](#)

[Miscellaneous](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3NA3001>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3NA3001>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA3001

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



1

-F1



2

