

Cartouche fusible à couteaux NH, NH2, In : 200 A, aM, Un CA : 690 V, indicateur frontal, poignées de transport sous tension



Version	
Nom de marque produit	SETRON
Désignation du produit	Cartouche fusible NH
Version du produit	avec contacts à couteaux
Type de l'indicateur	Indicateur frontal
Type du contact	anticorrosion, argenté
Type de la cartouche-fusible	Cartouche fusible NH
Caractéristiques techniques générales	
Taille du système à fusibles / selon EN 60269-1	NH2
disjoncteur / Type de base	3ND
Type de montage	Languettes d'accrochage conductrices
Type de tension	AC
Courant / pour CA / Valeur assignée	200 A
Tension d'alimentation	
<ul style="list-style-type: none"> pour CA / Valeur assignée 	690 V
Classe de protection	
Indice de protection IP	IP20, avec cond...rs raccordés
Capacité de commutation	

Pouvoir de coupure courant	
<ul style="list-style-type: none"> selon CEI 60947-2 / Valeur assignée 	120 kA

Dissipation

Puissance dissipée [W]	14,1 W
Puissance dissipée [W] / pour la valeur assignée du courant / pour CA / à chaud / par pôle	14,1 W

Électricité

courant assigné In / CEI, DIN/VDE / à 40 Cel	190 A
--	-------

Conception mécanique

Largeur	
<ul style="list-style-type: none"> du boîtier 	47,2 mm
Position de montage	indifférent, de préférence vertical
Poids net	467 g

Conditions environnementales

Température ambiante	-5 ... +40 °C
<ul style="list-style-type: none"> à l'entreposage 	Humidité de 90 % pour 20 °C
Catégorie d'environnement	-20 à +50 avec ...ité relative

Certificats

Désignation du matériel	
<ul style="list-style-type: none"> selon EN 61346-2 selon CEI 81346-2:2009 	F Contrôleur

Declaration of Conformity	Test Certificates
----------------------------------	--------------------------



EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3ND2240>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3ND2240>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3ND2240

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



I2Y1_00212

1

-F1



2

