

climatiseur Structure de porte ou de page Puissance de refroidissement 5800 W 400V CA RAL7035 600 x 2000 x 380 mm (l x H x P) Circuit interne IP54 Circuit externe IP 34



Version	
Nom de marque produit	SIVACON
Désignation du produit	Refroidisseur
Version du produit	Montage sur porte-latéral
Type de la régulation de température	Thermostat électronique
Exécution de l'appareil refroidisseur d'armoire de distribution	Air/air

Caractéristiques techniques générales	
Niveau de bruit pondéré A / max.	72 dB
Pression d'emploi / max. admissible	27 bar
Température	
<ul style="list-style-type: none"> du circuit de refroidissement interne du circuit de refroidissement extérieur / min. 	20 ... 46 °C 20 °C
Type de tension / de la tension d'emploi	AC
Tension d'emploi	
<ul style="list-style-type: none"> pour CA / pour 50 Hz / Valeur assignée / max. 	400 V

Électricité	
Courant de démarrage	21,7 A

Circuit principal

Courant d'emploi

- | | |
|--|-------|
| • du cartouche-fusible / Valeur assignée | 8 A |
| • pour moteur / Valeur nominale max. | 5,9 A |

Apparence

Référence de couleur RAL	RAL 7035
--------------------------	----------

Détails sur le produit

Constituant du produit

- | | |
|--------------|-----|
| • Chauffage | Non |
| • thermostat | Oui |

Liens

Type du raccordement électrique	Câble L = 3m
---------------------------------	--------------

Conception mécanique

Hauteur	2 000 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	380 mm
Lieu d'installation	Montage, montage complet
Poids net	150 kg
Matériau	acier
Température / du circuit de refroidissement extérieur	20 ... 50 °C

Certificats

Désignation du matériel

- | | |
|--------------------------|---|
| • selon EN 61346-2 | E |
| • selon CEI 81346-2:2009 | E |

General Product Approval

Declaration of Conformity



Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=8MR6440-5EG60>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/8MR6440-5EG60>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MR6440-5EG60

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

