



MINIZED, Sicherungslasttrennschalter, D01, 3-polig, In: 16 A, Un AC: 400 V

Ausführung	
Produkt-Markenname	MINIZED
Produkt-Bezeichnung	Sicherungslasttrennschalter
Allgemeine technische Daten	
Polzahl	3
Baugröße des Sicherungssystems / gemäß DIN EN 60269-1	D01
Überspannungskategorie	4
Spannung	
Stoßspannungsfestigkeit / Bemessungswert	6 kV
Versorgungsspannung	
Betriebsspannung / bei AC / Bemessungswert	400 V
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20, mit angeschlossenen Leitern
Verlustleistung	
Verlustleistung [W] / bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol	0,3 W
Strom	
Betriebsstrom / bei AC / Bemessungswert	16 A
Produktdetails	
Produkteigenschaft / plombierbar	Ja
Anschlüsse	
Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss	
• minimal	2,5 N·m
• maximal	3 N·m
Mechanischer Aufbau	
Höhe	70 mm
Breite	54 mm
Tiefe	88 mm
Einbaulage	beliebig, vorzugsweise senkrecht
Nettogewicht	203 g
allgemeine Produktzulassung	
Konformitätserklärung	
Sonstige	

[Bestätigungen](#)



[UK-Konformitätserklärung](#)



[Sonstige](#)

## Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5SG7631-0KK16>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5SG7631-0KK16>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5SG7631-0KK16](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5SG7631-0KK16)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



