

Commande à distance alimentation 30V CA 48V CC, 2UM. Pour disjoncteur, interrupteur différentiel, blocs différentiels, disjoncteur combiné Commutateur marche/arrêt



Version	
Nom de marque produit	SENTRON
Exécution de l'affichage / LED	Oui
Version du produit	à monter
Durée de vie électrique (Cycles de manœuvre) / typique	10 000
Tension d'alimentation	
Tension d'emploi	
• Valeur assignée	24 V
• pour CA / Valeur assignée / min.	12 V
• pour CA / Valeur assignée / max.	30 V
• pour CC / Valeur assignée / min.	12 V
• pour CC / Valeur assignée / max.	48 V
Indice de protection IP	IP20
Dissipation	
Puissance dissipée [V•A]	
• en veille	1 W
Détails sur le produit	

Équipement du produit / Verrouillage	Oui
Constituant du produit	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bloc de signalisation de défaut</li> </ul>	Oui
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bloc de contacts auxiliaires</li> </ul>	Oui
Extension produit	commande à distance

### Nombre

Nombre de contacts de signalisation de défaut	1
Nombre de réarmements à distance / par minute	2
Nombre de contacts NF	0
Nombre de contacts NO	0
Nombre d'inverseurs	1

### Liens

Longueur de câble	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dans le circuit de commande</li> </ul>	1 500 m
Section de câble raccordable	0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Couple de serrage / pour bornes a vis	0,2 ... 0,25 N·m
Type de sections de câble raccordables / pour câbles AWG	14 ... 30

### Conception mécanique

Hauteur	90 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	70 mm
Poids net	188 g
<ul style="list-style-type: none"> <li>• en service</li> </ul>	-25 ... +45 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>• à l'entreposage</li> </ul>	-40 ... +55 °C

### Certificats

<b>Declaration of Conformity</b>	<b>other</b>
----------------------------------	--------------

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

### Autres informations

**Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (système de commande en ligne)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5ST3055>

**Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5ST3055>

**Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST3055](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3055)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>



