

**CD-HF 37.5X37.5 5/7.5 DKG Y****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Améliorez votre flexibilité de câblage grâce à notre gamme complète d'accessoires disponibles auprès d'une source unique. La large gamme de conduites de câbles permet une gestion souple des câbles dans une qualité homogène. Les tailles précises des trous forés selon DIN EN 50085-2-3 permettent une installation précise. En plus des cosses de retenue des fils qui renforcent la fixation des câbles déjà installés, le mécanisme optimal de fermeture permet de le fermer en un geste et en toute sécurité.

**Informations générales de commande**

Type	CD-HF 37.5X37.5 5/7.5 DKG Y
Référence	<a href="#">2590040000</a>
Version	Conduite de câbles sans halogène, 37.5 mm x 37.5 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
GTIN (EAN)	4050118603415
Cdt.	48 m

**CD-HF 37.5X37.5 5/7.5 DKG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Longueur	2 000 mm	Longueur (pouces)	78,74 inch
Largeur	37,5 mm	Largeur (pouces)	1,476 inch
Hauteur	37,5 mm	Hauteur (pouces)	1,476 inch
Poids net	277 g		

**Caractéristiques générales**

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Conduite de câbles flexible	Non
Couleur	gris foncé	Couvercle	Oui
Halogène	Non	Largeur de fente	5 mm
Matériau	PPE	Résistant aux courants de fuite	Oui
Section utilisable	1 125 mm <sup>2</sup>	Type de montage	Vissé, collé, Riveté
Version de panneau latéral	Fendu	Écart de fente	7,5 mm

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000012	eClass 6.2	27-40-07-03
eClass 9.1	27-40-07-03		

**Agréments**

Agréments

ROHS Conforme**Téléchargements**Données techniques [STEP](#)

**Fiche de données****CD-HF 37.5X37.5 5/7.5 DKG Y**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dessins**