

Ethernet industriel IE-PS-SCRJ1-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Connecteur débrochable FO SC-RJ selon CEI 61754-24
pour diamètre extérieur de 2,6 à 3 mm

Informations générales de commande

Type	IE-PS-SCRJ1-POF
Référence	1206720000
Version	Connecteur fibre optique, Connecteur SCRJ, POF, IP20
GTIN (EAN)	4032248988570
Cdt.	10 pièce(s)

**Ethernet industriel
IE-PS-SCRJ1-POF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net	17,9 g
-----------	--------

Températures

Humidité	Humidité relative de 0 à 93 %	Température de fonctionnement , max.	80 °C
Température de fonctionnement , min.	-20 °C	Température de fonctionnement	-20 °C...80 °C
Température de stockage		Température de pose	

Caractéristiques générales

Cycles d'enfichage	1000	Degré de protection	IP20
Description de l'article	Connecteur SCRJ, POF	Diamètre de la gaine, max.	3,6 mm
Diamètre du fil individuel, max.	2,2 mm	Force d'arrachement du câble, min.	100 N
Humidité	Humidité relative de 0 à 93 %	Matériau capuchon de protection antipoussière	TPE
Matériau de base du boîtier	PC UL 94 V0	Matériau douille à sertir	Cuivre, nickelé
Matériau du fourreau anticoudage	TPE	Matériau embout	Argentan, Perçage 1050 µm
Matériau ressort	Acier inoxydable	Perte d'insertion	≤ 1,0 dB
Raccordement 1	SCRJ	Raccordement 2	Technique de raccordement rapide : sertissage, découpe
Type de fibre	FOP	Utilisation Matériau du boîtier	Zinc injecté sous pression

Normes

Norme de connecteur	CEI 61754-24	Certificat N° (UL)	E477798
---------------------	--------------	--------------------	---------

Classifications

ETIM 4.0	EC001264	ETIM 5.0	EC001264
ETIM 6.0	EC001122	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	19-17-01-22	eClass 9.1	19-07-01-22

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Documentation utilisateur	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Fiche de données**Ethernet industriel
IE-PS-SCRJ1-POF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins**Dessin coté**